


Jumper de Ligação com Lug pré-fabricado



Os conectores do lug pré-fabricados são personalizados de acordo com as especificações. Os usos comuns incluem conexão e aterramento da bandeja de cabos, conexões estruturais, fios condutores de para-raios e jumpers de alimentação.

DIAGRAMAS



CARACTERÍSTICAS

Feito com cabo de cobre nu recozido

Lugs NEMA® de cobre com revestimento em estanho soldados ao cabo com conexões nVent ERICO Cadweld

ESPECIFICAÇÕES

Material: Copper

Acabamento: Tinned

Table 1/2

Número de catálogo	Configuração do lug	Tamanho do condutor	Número de fios	Comprimento 1	Comprimento 2	Largura
B2121L8	B212	#4 filamentado	7	203 mm	37.3 mm	25.4 mm
B2121V12	B212	#2 filamentado	7	305 mm	37.3 mm	25.4 mm

Número de catálogo	Configuração do lug	Tamanho do condutor	Número de fios	Comprimento 1	Comprimento 2	Largura
B2122G16	B212	2/0 filamentado	7	406 mm	37.3 mm	25.4 mm
B2122Q00318	B212	4/0 filamentado	7	8077 mm	37.3 mm	25.4 mm
B2122Q20	B212	4/0 filamentado	7	508 mm	37.3 mm	25.4 mm
B2122Q24	B212	4/0 filamentado	7	610 mm	37.3 mm	25.4 mm
B2131L15	B213	#4 filamentado	7	381 mm	82.6 mm	25.4 mm
B2131L20	B213	#4 filamentado	7	508 mm	82.6 mm	25.4 mm
B2131L22	B213	#4 filamentado	7	559 mm	82.6 mm	25.4 mm
B2131L24	B213	#4 filamentado	7	610 mm	82.6 mm	25.4 mm
B2131L28	B213	#4 filamentado	7	711 mm	82.6 mm	25.4 mm
B2131L32	B213	#4 filamentado	7	813 mm	82.6 mm	25.4 mm
B2131L35	B213	#4 filamentado	7	889 mm	82.6 mm	25.4 mm
B2131L38	B213	#4 filamentado	7	965 mm	82.6 mm	25.4 mm
B2131L42	B213	#4 filamentado	7	1067 mm	82.6 mm	25.4 mm
B2131L44	B213	#4 filamentado	7	1118 mm	82.6 mm	25.4 mm
B2131V18	B213	#2 filamentado	7	457 mm	82.6 mm	25.4 mm
B2131V36	B213	#2 filamentado	7	914 mm	82.6 mm	25.4 mm
B2132G11	B213	2/0 filamentado	7	279 mm	82.6 mm	25.4 mm
B2132G14	B213	2/0 filamentado	7	356 mm	82.6 mm	25.4 mm

Número de catálogo	Configuração do lug	Tamanho do condutor	Número de fios	Comprimento 1	Comprimento 2	Largura
B2132Q18	B213	4/0 filamentado	7	457 mm	82.6 mm	25.4 mm
B2132Q48	B213	4/0 filamentado	7	1219 mm	82.6 mm	25.4 mm
B2132Q54	B213	4/0 filamentado	7	1372 mm	82.6 mm	25.4 mm
B2132Q60	B213	4/0 filamentado	7	1524 mm	82.6 mm	25.4 mm
B2132V18	B213	250 kcmil filamentado	19	457 mm	82.6 mm	25.4 mm
B2162C72	B216	1/0 filamentado	7	1829 mm	37.3 mm	25.4 mm
B2162C96	B216	1/0 filamentado	7	2438 mm	37.3 mm	25.4 mm
B2162Q24	B216	4/0 filamentado	7	610 mm	37.3 mm	25.4 mm
B2162Q8	B216	4/0 filamentado	7	203 mm	37.3 mm	25.4 mm
B2171L24	B217	#4 filamentado	7	610 mm	82.6 mm	25.4 mm
B2172C12	B217	1/0 filamentado	7	305 mm	82.6 mm	25.4 mm
B2172G24	B217	2/0 filamentado	7	610 mm	82.6 mm	25.4 mm
B2172Q00196	B217	4/0 filamentado	7	4978 mm	82.6 mm	25.4 mm
B2172Q12	B217	4/0 filamentado	7	305 mm	82.6 mm	25.4 mm
B2172Q24	B217	4/0 filamentado	7	610 mm	82.6 mm	25.4 mm
B2182Q30	B218	4/0 filamentado	7	762 mm	37.3 mm	25.4 mm
B2192C12	B219	1/0 filamentado	7	305 mm	82.6 mm	25.4 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Espessura	Tamanho do orifício	Ângulo
--------------------	-----------	---------------------	--------

B2121L8	4.8 mm	14.3 mm	
B2121V12	4.8 mm	14.3 mm	
B2122G16	4.8 mm	14.3 mm	
B2122Q00318	4.8 mm	14.3 mm	
B2122Q20	4.8 mm	14.3 mm	
B2122Q24	4.8 mm	14.3 mm	
B2131L15	4.8 mm	14.3 mm	
B2131L20	4.8 mm	14.3 mm	
B2131L22	4.8 mm	14.3 mm	
B2131L24	4.8 mm	14.3 mm	
B2131L28	4.8 mm	14.3 mm	
B2131L32	4.8 mm	14.3 mm	
B2131L35	4.8 mm	14.3 mm	
B2131L38	4.8 mm	14.3 mm	
B2131L42	4.8 mm	14.3 mm	
B2131L44	4.8 mm	14.3 mm	
B2131V18	4.8 mm	14.3 mm	
B2131V36	4.8 mm	14.3 mm	
B2132G11	4.8 mm	14.3 mm	

B2132G14	4.8 mm	14.3 mm	
B2132Q18	4.8 mm	14.3 mm	
B2132Q48	4.8 mm	14.3 mm	
B2132Q54	4.8 mm	14.3 mm	
B2132Q60	4.8 mm	14.3 mm	
B2132V18	4.8 mm	14.3 mm	
B2162C72	4.8 mm	14.3 mm	
B2162C96	4.8 mm	14.3 mm	
B2162Q24	4.8 mm	14.3 mm	
B2162Q8	4.8 mm	14.3 mm	
B2171L24	4.8 mm	14.3 mm	
B2172C12	4.8 mm	14.3 mm	
B2172G24	4.8 mm	14.3 mm	
B2172Q00196	4.8 mm	14.3 mm	
B2172Q12	4.8 mm	14.3 mm	
B2172Q24	4.8 mm	14.3 mm	
B2182Q30	4.8 mm	14.3 mm	45 °
B2192C12	4.8 mm	14.3 mm	45 °

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE