

T-Series Horizontal Sleeve, Side Fill



The side fill horizontal T-Series sleeve has vent holes located 90 degrees from the tap hole to facilitate side fill installations when the interferences of the structure will not allow top filling. Vent holes are added to horizontal sleeves to reduce air entrapment and help ensure proper filling of the sleeve.

CARACTERISTICAS

Designed to connect horizontal reinforcing bars and angular reinforcing bars up to 45 degrees

Used to splice the same diameter bars

Works with saw cut, flame cut and sheared bars

Can be visually inspected after installation

Available with extended sleeve lengths

ESPECIFICAÇÕES

Acabamento: Plain

Material: Aço

100% U.S. Domestic Content: Sim

Table 1/2

Número de catálogo	Sleeve	Tamanho da viga de reforço, metric	Tamanho da viga de reforço, EUA	Tamanho da viga de reforço, Canadá	Diâmetro 1 (Ø1)	Diâmetro 2 (Ø2)
RBT6101HSA	Standard Length	20 mm	#6	20M	38 mm	25 mm
RBT7101HSA	Standard Length	22 mm	#7		41 mm	29 mm
RBT1091HSA	Standard Length	32 mm	#10		57 mm	41 mm
RBT11101HSA	Standard Length	36 mm	#11	35M	64 mm	44 mm

Número de catálogo	Sleeve	Tamanho da viga de reforço, metric	Tamanho da viga de reforço, EUA	Tamanho da viga de reforço, Canadá	Diâmetro 1(Ø1)	Diâmetro 2(Ø2)
RBT81011HSA	Extended Length	25 mm	#8	25M	48 mm	32 mm
RBT8101HSA	Standard Length	25 mm	#8	25M	48 mm	32 mm
RBT9101HSA	Standard Length	28 mm	#9	30M	54 mm	38 mm
RBT111011HSA	Extended Length	36 mm	#11	35M	64 mm	44 mm
RBT14101HSA	Standard Length	43 mm	#14	45M	76 mm	54 mm
RBT1891HSA	Standard Length	57 mm	#18	55M	95 mm	67 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Comprimento 1 (L1)	Comprimento 2 (L2)	Comprimento 3 (L3)	Peso unitário
RBT6101HSA	127 mm	64 mm	20mm	0.63 kg
RBT7101HSA	127 mm	64 mm	20mm	0.69 kg
RBT1091HSA	140 mm	70 mm	20mm	1.34 kg
RBT11101HSA	152 mm	76 mm	20mm	1.93 kg
RBT81011HSA	152 mm	76 mm	20mm	1.38 kg
RBT8101HSA	127 mm	64 mm	20mm	0.98 kg
RBT9101HSA	127 mm	64 mm	20mm	1.14 kg
RBT111011HSA	178 mm	89 mm	26mm	2.25 kg
RBT14101HSA	178 mm	89 mm	26mm	3.17 kg
RBT1891HSA	229 mm	114 mm	26mm	6.51 kg

**Designed to
Meet:**


AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 Type 1 (125% Specified Yield);ACI 318 Type 2 (Specified Tensile);ACI 349;ACI 359;AS3600

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE