

Varistar CP Base/Plinth

Concessionárias de energia

A plinth allows functional storage of excess cable assemblies and protects the bottom part of the cabinet against rodents.

RECURSOS

2 support profiles, for front and rear

Static load-carrying capacity 1000 kg

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número do catálogo	Altura	Largura	Cor	Color Code	Profundidade	Acabamento
24630-034	100 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	600 mm	Powder Coated
24630-035	100 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021		Powder Coated
24630-064	100 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021		Powder Coated
24630-065	100 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021		Powder Coated
24630-036	200 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021		Powder Coated
24630-037	200 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021		Powder Coated
24630-066	200 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021		Powder Coated
24630-067	200 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021		Powder Coated

Table 2/2

Número do catálogo	Material	Product Type	Tipo
--------------------	----------	--------------	------

24630-034	Aço	Cabinet/Rack Base	Base Plinth
24630-035	Aço	Cabinet/Rack Base	Base Plinth
24630-064	Aço	Cabinet/Rack Base	Base Plinth
24630-065	Aço	Cabinet/Rack Base	Base Plinth
24630-036	Aço	Cabinet/Rack Base	Base Plinth
24630-037	Aço	Cabinet/Rack Base	Base Plinth
24630-066	Aço	Cabinet/Rack Base	Base Plinth
24630-067	Aço	Cabinet/Rack Base	Base Plinth

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Please order side trims separately.

Cannot be used in conjunction with castors

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE