



Barramento de aterramento para telecomunicações



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Em conformidade com TIA-607-C e com as recomendações da BICSI®

Em conformidade com os padrões NEMA®

Aceita lugs com dois orifícios com orifícios de parafuso de 5/16 pol. ou 7/16 pol. (ferragem não incluída)

Kits de emenda de barramento de aterramento para telecomunicações estão disponíveis para estender o comprimento do barramento

ESPECIFICAÇÕES

Espessura (T): 6.35 mm

Largura (W): 50.8 mm

Material: Copper

Table 1/2


Número de catálogo	Revestimento com estanho	Comprimento 1 (L1)	Comprimento 2 (L2)	Tamanho do orifício 1 (HS1)	Número de pares do tamanho do orifício 1	Tamanho do orifício 2 (HS2)
--------------------	--------------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------	--	-----------------------------

TGBA12L06P	Não	305 mm	229 mm	8 mm	6	11 mm
TGBA12L06PT	Sim	305 mm	229 mm	8 mm	6	11 mm
TGBA16L08P	Não	394 mm	229 mm	8 mm	8	11 mm
TGBA16L08PT	Sim	394 mm	229 mm	8 mm	8	11 mm
TGBA18L10P	Não	451 mm	229 mm	8 mm	10	11 mm
TGBA18L10PT	Sim	451 mm	229 mm	8 mm	10	11 mm
TGBA20L12P	Não	508 mm	229 mm	8 mm	12	11 mm
TGBA20L12PT	Sim	508 mm	229 mm	8 mm	12	11 mm
TGBA24L14P	Não	610 mm	457 mm	8 mm	14	11 mm
TGBA24L14PT	Sim	610 mm	457 mm	8 mm	14	11 mm
TGBA29L18P	Não	737 mm	457 mm	8 mm	18	11 mm
TGBA29L18PT	Sim	737 mm	457 mm	8 mm	18	11 mm

Table 2/2				
Número de catálogo	Número de pares do tamanho do orifício 2	A	B	C
TGBA12L06P	3	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm
TGBA12L06PT	3	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm
TGBA16L08P	3	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm
TGBA16L08PT	3	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm
TGBA18L10P	3	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm

Número de catálogo	Número de pares do tamanho do orifício 2	A	B	C
TGBA18L10PT	3	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm
TGBA20L12P	3	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm
TGBA20L12PT	3	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm
TGBA24L14P	5	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm
TGBA24L14PT	5	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm
TGBA29L18P	5	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm
TGBA29L18PT	5	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE