


ABS Adjustable Busbar Support Insulator Module



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Modules provide flexibility to select distance between phases and supports

Extremely robust construction

Halogen free insulators

RoHS compliant

ESPECIFICAÇÕES

Max Working Voltage, IEC (Ui):	1000;1500
Acabamento:	Electrogalvanized
Em conformidade com:	IEC® 60439.1;IEC® 61439.1;IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)
Flammability Rating:	UL® 94V-0
Temperatura de trabalho:	-40 to 130 °C

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Typical Application Current Rating	Busbars per Phase	Busbar Thickness	Largura do barramento
--------------------	------------------	----------	------------------------------------	-------------------	------------------	-----------------------

ABS1-5MOD	560860	Aço, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Stainless Aço 304 (EN 1.4301)	1700 A Max	1	5 mm	50 - 125 mm
ABS4-5MOD	560870	Aço, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Stainless Aço 304 (EN 1.4301)	3500 A Max	1 - 4	5 mm	50 - 125 mm
ABS1-10MOD	560880	Aço, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Stainless Aço 304 (EN 1.4301)	2250 A Max	1	10 mm	50 - 125 mm
ABS2-10MOD	560890	Aço, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Stainless Aço 304 (EN 1.4301)	3600 A Max	1 - 2	10 mm	50 - 125 mm
ABS3-10MOD	560900	Aço, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Stainless Aço 304 (EN 1.4301)	4500 A Max	1 - 3	10 mm	50 - 125 mm


Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Largura (W)	Profundidade (D)	Peso unitário
ABS1-5MOD	560860	74 mm	67mm	0.64 kg
ABS4-5MOD	560870	99 mm	67mm	0.73 kg
ABS1-10MOD	560880	74 mm	67mm	0.64 kg
ABS2-10MOD	560890	99 mm	67mm	0.73 kg
ABS3-10MOD	560900	124 mm	67mm	0.81 kg

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

ABS Adjustable Busbar Support High Ampacity Kit available to support up to 200 mm (7.87") busbar width for applications up to 7400 A.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE