

Disconnectable PEN System



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Dedicated product allowing separation from PEN to PE+N

Unique solution for TN-C/TN-S networks

Safe disconnectable system

Clear identification

Prevents measurement errors

Avoid reconnection errors

Screen stickers included in 12 languages

ESPECIFICAÇÕES

Em conformidade com: IEC® 60439.1; IEC® 61439.1

Table 1/2


Número de catálogo	Número do artigo	Max Current Rating, IEC	Tamanho da rosca (TS)	Largura do barramento	Busbar Thickness	Profundidade (D)
PEN-D100	568805	250A	M8	20 mm	5 mm	68.2mm

Número de catálogo	Número do artigo	Max Current Rating, IEC	Tamanho da rosca (TS)	Largura do barramento	Busbar Thickness	Profundidade (D)
PEN-D75	568800	125A	M6	15 mm	5 mm	68.2mm
PEN-D300	568810	630A	M10	30 mm	10 mm	78.2mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Altura (H)	Largura (W)	A	B
PEN-D100	568805	170 mm	128 mm	100 mm	112.5 mm
PEN-D75	568800	120 mm	96 mm	100 mm	75 mm
PEN-D300	568810	170 mm	128 mm	100 mm	112.5 mm

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE