


RatiopacPRO Style, Front Handles and Rear Circulating Trim, Standard Screwing



The versatile RatiopacPRO Style desktop case features a protective frame design, rubber strips, and various configuration options.

The Front and Rear Trims with Top & Bottom Rubber Strip option provides connector safeguarding and integrated stacking capability. The Circulated Rubber Strip design protects corner and is ideal for smaller mobile cases. For larger equipment, the Front Handle offers convenient carrying and rear connector protection.

Designed for 19" components with guide rails or proprietary components with a mounting plate, RatiopacPRO Style caters to your specific requirements.

CARACTERÍSTICAS

Desktop case with protective frame design and front handles for a easy handling. Rear side with a circulating rubber strip to protect the enclosure during the transport

Case for 19" components (guide rails) or proprietary components (mounting plate)

To establish EMC-shielding, additional components need to be added to the enclosure

Front and rear side prepared for front panel mounting with collar screws and sleeves

Perforated bottom cover for air-cooling

No visible screws; cladding parts removable without tools

For board depth 160 mm, 220 mm, 280 mm and 340 mm (depending on case depth)

ESPECIFICAÇÕES

Product Type:	Case
Tipo:	Case for Individual Electronic Components
Família de produtos:	RatiopacPRO Style

Table 1/3

Número de catálogo	Rack Height	Rack Width	Profundidade	Quantidade por embalagem	Usable Height	Usable Width
24580-310	3U	28HP	322mm	1	112.3mm	142.8mm

Número de catálogo	Rack Height	Rack Width	Profundidade	Quantidade por embalagem	Usable Height	Usable Width
24580-311	3U	28HP	382mm	1	112.3mm	142.8mm
24580-320	3U	42HP	322mm	1	112.3mm	213.9mm
24580-321	3U	42HP	382mm	1	112.3mm	213.9mm
24580-322	3U	42HP	442mm	1	112.3mm	213.9mm
24580-330	3U	63HP	322mm	1	112.3mm	320.6mm
24580-331	3U	63HP	382mm	1	112.3mm	320.6mm
24580-332	3U	63HP	442mm	1	112.3mm	320.6mm
24580-340	3U	84HP	322mm	1	112.3mm	427.3mm
24580-341	3U	84HP	382mm	1	112.3mm	427.3mm
24580-342	3U	84HP	442mm	1	112.3mm	427.3mm
24580-343	3U	84HP	502mm	1	112.3mm	427.3mm
24580-420	4U	42HP	322mm	1	156.8mm	213.9mm
24580-421	4U	42HP	382mm	1	156.8mm	213.9mm
24580-422	4U	42HP	442mm	1	156.8mm	213.9mm
24580-430	4U	63HP	322mm	1	156.8mm	320.6mm
24580-431	4U	63HP	382mm	1	156.8mm	320.6mm
24580-432	4U	63HP	442mm	1	156.8mm	320.6mm
24580-440	4U	84HP	322mm	1	156.8mm	427.3mm

Número de catálogo	Rack Height	Rack Width	Profundidade	Quantidade por embalagem	Usable Height	Usable Width
24580-441	4U	84HP	382mm	1	156.8mm	427.3mm
24580-442	4U	84HP	442mm	1	156.8mm	427.3mm
24580-443	4U	84HP	502mm	1	156.8mm	427.3mm

Table 2/3						
Número de catálogo	Front Frame Construction	Cooling Option	Em conformidade com	EMC Shielding	Acabamento	Altura
24580-310	Side Trim, Horizontal Rails	Sim	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	No (Retrofittable)	Anodized, Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	157mm
24580-311	Side Trim, Horizontal Rails	Sim	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	No (Retrofittable)	Anodized, Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	157mm
24580-320	Side Trim, Horizontal Rails	Sim	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	No (Retrofittable)	Anodized, Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	157mm
24580-321	Side Trim, Horizontal Rails	Sim	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	No (Retrofittable)	Anodized, Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	157mm
24580-322	Side Trim, Horizontal Rails	Sim	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	No (Retrofittable)	Anodized, Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	157mm

Número de catálogo	Front Frame Construction	Cooling Option	Em conformidade com	EMC Shielding	Acabamento	Altura
24580-330	Side Trim, Horizontal Rails	Sim	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	No (Retrofittable)	Anodized, Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	157mm
24580-331	Side Trim, Horizontal Rails	Sim	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	No (Retrofittable)	Anodized, Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	157mm
24580-332	Side Trim, Horizontal Rails	Sim	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	No (Retrofittable)	Anodized, Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	157mm
24580-340	Side Trim, Horizontal Rails	Sim	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	No (Retrofittable)	Anodized, Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	157mm
24580-341	Side Trim, Horizontal Rails	Sim	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	No (Retrofittable)	Anodized, Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	157mm
24580-342	Side Trim, Horizontal Rails	Sim	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	No (Retrofittable)	Anodized, Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	157mm

Número de catálogo	Front Frame Construction	Cooling Option	Em conformidade com	EMC Shielding	Acabamento	Altura
24580-343	Side Trim, Horizontal Rails	Sim	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	No (Retrofittable)	Anodized, Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	157mm
24580-420	Side Trim, Horizontal Rails	Sim	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	No (Retrofittable)	Anodized, Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	201mm
24580-421	Side Trim, Horizontal Rails	Sim	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	No (Retrofittable)	Anodized, Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	201mm
24580-422	Side Trim, Horizontal Rails	Sim	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	No (Retrofittable)	Anodized, Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	201mm
24580-430	Side Trim, Horizontal Rails	Sim	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	No (Retrofittable)	Anodized, Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	201mm
24580-431	Side Trim, Horizontal Rails	Sim	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	No (Retrofittable)	Anodized, Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	201mm

Número de catálogo	Front Frame Construction	Cooling Option	Em conformidade com	EMC Shielding	Acabamento	Altura
24580-432	Side Trim, Horizontal Rails	Sim	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	No (Retrofittable)	Anodized, Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	201mm
24580-440	Side Trim, Horizontal Rails	Sim	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	No (Retrofittable)	Anodized, Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	201mm
24580-441	Side Trim, Horizontal Rails	Sim	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	No (Retrofittable)	Anodized, Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	201mm
24580-442	Side Trim, Horizontal Rails	Sim	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	No (Retrofittable)	Anodized, Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	201mm
24580-443	Side Trim, Horizontal Rails	Sim	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	No (Retrofittable)	Anodized, Passivated, Pintura electrostática com Acabamento Texturado	201mm

Table 3/3

Número de catálogo	Material	Grau de proteção	Static Load	Largura	Envio rápido
24580-310	Aluminio	IP30	25kg	176.4mm	Não
24580-311	Aluminio	IP30	25kg	176.4mm	Não
24580-320	Aluminio	IP30	25kg	247.5mm	Não

Número de catálogo	Material	Grau de proteção	Static Load	Largura	Envio rápido
24580-321	Aluminio	IP30	25kg	247.5mm	Não
24580-322	Aluminio	IP30	25kg	247.5mm	Não
24580-330	Aluminio	IP30	25kg	354.2mm	Não
24580-331	Aluminio	IP30	25kg	354.2mm	Não
24580-332	Aluminio	IP30	25kg	354.2mm	Não
24580-340	Aluminio	IP30	25kg	460.9mm	Não
24580-341	Aluminio	IP30	25kg	460.9mm	Não
24580-342	Aluminio	IP30	25kg	460.9mm	Não
24580-343	Aluminio	IP30	25kg	460.9mm	Não
24580-420	Aluminio	IP30	25kg	247.5mm	Não
24580-421	Aluminio	IP30	25kg	247.5mm	Não
24580-422	Aluminio	IP30	25kg	247.5mm	Não
24580-430	Aluminio	IP30	25kg	354.2mm	Não
24580-431	Aluminio	IP30	25kg	354.2mm	Não
24580-432	Aluminio	IP30	25kg	354.2mm	Não
24580-440	Aluminio	IP30	25kg	460.9mm	Não
24580-441	Aluminio	IP30	25kg	460.9mm	Não
24580-442	Aluminio	IP30	25kg	460.9mm	Não

Número de catálogo	Material	Grau de proteção	Static Load	Largura	Envio rápido
24580-443	Aluminio	IP30	25kg	460.9mm	Não

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

For custom configurations (colors, sizes, etc.), please visit our online configurator (<https://configurators.schroff.biz/ratiopacpro-style>).

Modification service for customer specific versions on request (special colours, sizes, cut-outs, etc.).

Assembly service from lotsize 1.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE