


HCBC High Current Busbar Clamp



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Connects copper busbar to copper busbar, nVent ERIFLEX Flexibar or power shunt

Made with non-magnetic materials for high current connections between nVent ERIFLEX Flexibar and rigid busbars such as transformer terminals

Rigid design assures even contact pressure

Installs quickly and easily

Ideal for on site modifications

RoHS compliant

ESPECIFICAÇÕES

Clamping Capacity: 40mm

Material: Stainless Steel 304 (EN 1.4301)

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Largura do condutor	Profundidade (D)	Altura (H)	Largura (W)	Espessura (T)
HCBC80	553100	80 mm	20mm	43 mm	140 mm	4 mm

Número de catálogo	Número do artigo	Largura do condutor	Profundidade (D)	Altura (H)	Largura (W)	Espessura (T)
HCBC120	553120	120 mm	20mm	43 mm	180 mm	4 mm
HCBC100	553110	100 mm	20mm	43 mm	160 mm	4 mm


Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Torque (TQ)	Peso unitário
HCBC80	553100	100 N·m	0.84 kg
HCBC120	553120	100 N·m	1 kg
HCBC100	553110	100 N·m	0.92 kg

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Use two clamps for optimal contact pressure.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE