

Special Track Work Mold Only, Power

Data Solutions



CARACTERISTICI

Replacement molds designed for bonding structures in power bond applications

To be used with factory-formed terminals

Available in either left or right-hand orientation

SPECIFICAȚII

Rail Type: Crane Rail Profiles

Material: Graphite

Bond Terminal Style: J

Table 1/1

Număr de catalog	Conductor Size	Conductor Outer Diameter, Nominal	Welder Style	Orientation
PBJT503LHM	2/0 Concentric	10.62mm	T5	Left Hand
PBJT503RHM	2/0 Concentric	10.62mm	T5	Right Hand
PBJT52QLHM	4/0 Concentric	13.41mm	T5	Left Hand
PBJT52QM	4/0 Concentric	13.41mm	T5	Left and Right Hand

Număr de catalog	Conductor Size	Conductor Outer Diameter, Nominal	Welder Style	Orientation
PBJT52QRHM	4/0 Concentric	13.41mm	T5	Right Hand
PBJT52WLHM	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T5	Left Hand
PBJT52WM	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T5	Left and Right Hand
PBJT52WRHM	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T5	Right Hand

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE