

EDT2 DIN Rail Surge Protection Replacement Module



CERTIFICATIONS



SPECIFICAȚII

Număr de catalog	EDT2300M	EDT275M	EDT2480M
Nominal System Voltage (Un)	240 V	60 V	400 V
Max Continuous Operating Voltage (Uc)	300 V	75 V	480 V
Nominal Discharge Current (In), IEC	20kA 8/20 μ s	20kA 8/20 μ s	20kA 8/20 μ s
Max Discharge Current (Imax), IEC	50kA 8/20 μ s	50kA 8/20 μ s	50kA 8/20 μ s
Nominal Discharge Current (In), UL	20kA 8/20 μ s	20kA 8/20 μ s	20kA 8/20 μ s
Frequency	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Temperature	-35 to 85 °C	-35 to 85 °C	-35 to 85 °C
Enclosure Material	UL® 94V-0 Thermoplastic	UL® 94V-0 Thermoplastic	UL® 94V-0 Thermoplastic

Număr de catalog	EDT2300M	EDT275M	EDT2480M
Certifications	CE, ERICO DT2 Series, UR, cUR, VDE	CE, ERICO EDT2, VDE	VDE, CE, ERICO DT2 Series

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE