

Special Track Work Mold Only, Power



CARACTERISTICI

Replacement molds designed for bonding structures in power bond applications

To be used with factory-formed terminals

Available in either left or right-hand orientation

SPECIFICAȚII

Rail Type: Crane Rail Profiles

Material: Graphite

Bond Terminal Style: J

Table 1/1

Număr de catalog	Conductor Size	Conductor Outer Diameter, Nominal	Welder Style	Orientation
PBJT503LHM	2/0 Concentric	10.62mm	T5	Left Hand
PBJT503RHM	2/0 Concentric	10.62mm	T5	Right Hand
PBJT52QLHM	4/0 Concentric	13.41mm	T5	Left Hand
PBJT52QM	4/0 Concentric	13.41mm	T5	Left and Right Hand
PBJT52QRHM	4/0 Concentric	13.41mm	T5	Right Hand

Număr de catalog	Conductor Size	Conductor Outer Diameter, Nominal	Welder Style	Orientation
PBJT52WLHM	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T5	Left Hand
PBJT52WM	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T5	Left and Right Hand
PBJT52WRHM	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T5	Right Hand

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE