

SBS Isolating Silicone Sleeve



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICAS

Resistant to high temperature

Cost effective sleeve for insulation

High flexibility

Halogen free

ESPECIFICAÇÕES

Insulation Voltage:	2.5kV
Max Working Voltage, IEC (Ui):	690
Max Working Voltage, UL (Vin):	690
Material:	Fiberglass;Silicone
Flammability Rating:	UL@ 1441 VW-1
Temperatura de trabalho:	-60 to 220 °C

Table 1/1

Número de catálogo	Número do artigo	Diâmetro	Length	Peso unitário
SBS-4	554000	4 mm	100m	0.02 kg

Número de catálogo	Número do artigo	Diâmetro	Length	Peso unitário
SBS-6	554010	6 mm	100m	0.04 kg
SBS-10	554030	10 mm	100m	0.05 kg
SBS-8	554020	8 mm	100m	0.05 kg
SBS-12	554040	12 mm	100m	0.07 kg
SBS-15	554050	15 mm	25m	0.11 kg
SBS-20	554060	20 mm	25m	0.15 kg
SBS-25	554070	25 mm	30m	0.18 kg
SBS-30	554080	30 mm	30m	0.22 kg

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Unit weight is per meter (3.28').

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE