



Rezistență de încălzire cu termostat și ventilator, ECR



Încălzitorul de înaltă performanță ECR, cu termostat integrat și cu o capacitate de încălzire de 550W, utilizează un ventilator pentru a distribui uniform în dulap sau cofret căldura generată, ceea ce înseamnă că apariția zonelor de supraîncălzire poate fi evitată. Condensul este eliminat, de asemenea când temperatura ambiantă scade brusc. Termostatul integrat preinstalat va economisi spațiul din interiorul cofretului sau al dulapului și va reduce timpul de instalare, în comparație cu utilizarea unui termostat montat separat.

STANDARDE INDUSTRIALE

cRUus_UL

CE

EAC

CARACTERISTICI

Descriere: Rezistență de încălzire de înaltă performanță împotriva condensului. Ventilatorul ajută la o transmitere naturală pentru o mai bună distribuție a căldurii. Dublă izolație. Pentru instalare verticală. Montare pe șine DIN de 35 mm (EN60715). Decuplare de siguranță care să prevină supraîncălzirea în cazul nefuncționării ventilatorului. Termostat cu indicator luminos.

Material: Plastic conform UL94 V-0.

Gama de setări: De la 0 °C la 60 °C.

Element încălzire: Rezistor PTC, cu limitare a temperaturii.

Durată viață ventilator: 50.000 h la 25 °C.

Temperatură de exploatare: Între -40 °C și +70 °C.

Conexiune: 2 poli terminali 2.5mm² cuplu de torsiune de max 0.8 Nm.

Protecție: IP 20 / Clasa II (dublă izolat).

Aprobări: CE

Finisaj: Gri deschis.

Cantitate pachet: 1 bucată.

High performance fan heater with a 550 watt heating capacity, and integrated thermostat

The large amount of heat generated by the optimised sized heater is distributed within the enclosure using forced air, produced by the heater's fan

Customers save installation time as the thermostat is integrated into the fan heater and therefore does not need to be connected

When installed, water condensation will be avoided especially in situations when the ambient temperature dramatically drops

As the air will be distributed by the integrated fan, hot spots within the enclosure will be prevented

Customer's labour costs are reduced due to not having to install a separate thermostat, which also saves vital space inside the enclosure

Voltage (V): 220-240 V AC, 50/60 Hz

SPECIFICAȚII

Table 1/1						
Număr de catalog	Height	Width	Depth	Material	Finish	Color
ECR550	160mm	100mm	122mm	Plastic	Smooth	Light Gray

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Tensiune (V): La cerere 100-120V AC.

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE