

Hastes de aterramento soldadas com cobre pontiaguda

Concessionárias de energia



RECURSOS

99.9% pure electrolytic copper coating

As hastes têm uma alma de aço de alto carbono e ponta que proporciona maior resistência na colocação

O revestimento de cobre não racha ao ser arqueado nem se rompe ao ser colocado

Minimum copper coating of 10 mils on rods listed to UL® 467

nVent ERICO name, length, diameter and part number is roll-stamped within 12" (304,8 mm) of chamfered end

Logotipo da UL e número de controle, onde for aplicável, gravados em cada haste para facilitar a inspeção depois da instalação

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/1

Número do catálogo	Resistência à tração	Diâmetro da haste de aterramento, nominal	Ground Rod Diameter, Actual (Ø)	Espessura do revestimento	Peso da unidade	Rótulo UPC
611330	552 MPa Min	1/2"	12.8 mm	254 µm	0.980 kg	Não


ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

For rods to be listed to UL® 467, they must be at least 8' (2.44 m) in length.

IEC® EN 62561-2 supercedes EN 50164-2.

Comprimentos adicionais disponíveis.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ AVISO: Este produto pode lhe expor a produtos químicos como o níquel, que segundo o estado da Califórnia, causa câncer, defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Para mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE