

Aparat de aer condiționat cu montare pe acoperiș, DEK



Această unitate de răcire pentru acoperiș DEK, cu grad de protecție IP54, asigură răcirea fie a unui cofret, fie a unui ansamblu complet, în funcție de cerințele de răcire și nivelul dorit al consumului de energie. Este amplasată pe partea superioară a cofretului și este perfectă atunci când nu există suficient spațiu pe ușă sau pe panourile laterale.

CERTIFICATIONS



CARACTERISTICI

Finisaj: RAL 7035 pentru versiunile din oțel galvanizat

Limite de temperatură în exterior: Între +20°C și 55°C* | Între +20°C și 50°C

Limite de temperatură în interior: Între +20°C și +50°C

Cantitate pachet: 1

SPECIFICAȚII

Table 1/1

Număr de catalog	Cooling Capacity, L35L35	Cooling Capacity, L35L50	Nominal Voltage	Number of Phases	Frequency	Material
DEK20CT0B	2050W	1560W	115V	1Ph	50/60 HzHz	Oțel Galvanizat
DEK20CT09	2050W	1560W	115V	1Ph	50/60 HzHz	Stainless Steel
DEK04BTU9	410W	240W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Stainless Steel
DEK04BTUB	410W	240W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Oțel Galvanizat
DEK08BTU9	820W	680W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Stainless Steel
DEK08BTUB	820W	680W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Oțel Galvanizat
DEK12BTU9	1150W	900W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Stainless Steel
DEK12BTUB	1150W	900W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Oțel Galvanizat
DEK15BTU9	1550W	1200W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Stainless Steel
DEK15BTUB	1550W	1200W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Oțel Galvanizat
DEK20BT09	2050W	1560W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Stainless Steel
DEK20BT0B	2050W	1560W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Oțel Galvanizat
DEK30BT09	2900W	2250W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Stainless Steel
DEK30BT0B	2900W	2250W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Oțel Galvanizat
DEK40BT09	3850W	2870W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Stainless Steel
DEK40BT0B	3850W	2870W	230V	1Ph	50/60 HzHz	Oțel Galvanizat
DEK04CT09	410W	240W	115V	1Ph	60 HzHz	Stainless Steel
DEK04CT0B	410W	240W	115V	1Ph	60 HzHz	Oțel Galvanizat

Număr de catalog	Cooling Capacity, L35L35	Cooling Capacity, L35L50	Nominal Voltage	Number of Phases	Frequency	Material
DEK08CT09	820W	680W	115V	1Ph	50/60 HzHz	Stainless Steel
DEK08CT0B	820W	680W	115V	1Ph	50/60 HzHz	Oțel Galvanizat
DEK12CT09	1150W	900W	115V	1Ph	50/60 HzHz	Stainless Steel
DEK12CT0B	1150W	900W	115V	1Ph	50/60 HzHz	Oțel Galvanizat
DEK15CT09	1550W	1200W	115V	1Ph	50/60 HzHz	Stainless Steel
DEK15CT0B	1550W	1200W	115V	1Ph	50/60 HzHz	Oțel Galvanizat
DEK08GT09	820W	680W	400V, 440V	2Ph	50/60 HzHz	Stainless Steel
DEK08GT0B	820W	680W	400V, 440V	2Ph	50/60 HzHz	Oțel Galvanizat
DEK20LT09	2050W	1560W	400V	3Ph	50/60 HzHz	Stainless Steel
DEK20LT0B	2050W	1560W	400V	3Ph	50/60 HzHz	Oțel Galvanizat
DEK12GT09	1150W	900W	400V, 440V	2Ph	50/60 HzHz	Stainless Steel
DEK12GT0B	1150W	900W	400V, 440V	2Ph	50/60 HzHz	Oțel Galvanizat
DEK15GT09	1550W	1200W	400V, 440V	2Ph	50/60 HzHz	Stainless Steel
DEK15GT0B	1550W	1200W	400V, 440V	2Ph	50/60 HzHz	Oțel Galvanizat
DEK20NTU9	2050W	1560W	460V	3Ph	60 HzHz	Stainless Steel
DEK20NTUB	2050W	1560W	460V	3Ph	60 HzHz	Oțel Galvanizat
DEK30LT09	2900W	2250W	400V	3Ph	50/60 HzHz	Stainless Steel
DEK30LT0B	2900W	2250W	400V	3Ph	50/60 HzHz	Oțel Galvanizat
DEK30NTU9	2900W	2250W	460V	3Ph	60 HzHz	Stainless Steel
DEK30NTUB	2900W	2250W	460V	3Ph	60 HzHz	Oțel Galvanizat

Număr de catalog	Cooling Capacity, L35L35	Cooling Capacity, L35L50	Nominal Voltage	Number of Phases	Frequency	Material
DEK40LT09	3850W	2870W	400V	3Ph	50/60 HzHz	Stainless Steel
DEK40LT0B	3850W	2870W	400V	3Ph	50/60 HzHz	Oțel Galvanizat
DEK40NTU9	3850W	2870W	460V	3Ph	60 HzHz	Stainless Steel
DEK40NTUB	3850W	2870W	460V	3Ph	60 HzHz	Oțel Galvanizat

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE