


Dop pentru compensarea presiunii din inox, EDAS



Bușonul pentru compensarea presiunii egalizează presiunile care apar în urma diferențelor de temperatură dintre interiorul dulapului și mediul exterior, în același timp reducând riscul de pătrundere a prafului în dulap.

STANDARDE INDUSTRIALE

CE

UKCA

CARACTERISTICI

Descriere: Compensează presiunea înaltă cu gradul ridicat de protecție. În dulapuri, diferențele de presiune pot să apară în timpul variațiilor extreme de temperatură; atunci când se întâmplă acest lucru, există riscul de praf și umiditate în interiorul dulapului. O membrană semiimpermeabilă în interiorul dopului permite aerului și umidității să părăsească dulapul. În direcția opusă, se permite doar aer uscat în dulap. Montare cu filet M40x1.5 cu piuliță. Pentru compensarea optimă de presiune, vă recomandăm să utilizați două dispozitive pe laturi opuse spre partea de sus a dulapului.

Material: AISI 303 oțel inoxidabil.

Temperatură de exploatare: De la -45 °C la +80 °C.

Necesită prelucrare: Gaură cu diametrul de 40.5 mm.

Protecție: IP 66 / IP X9K.

Aprobări: CE.

Finisaj: Oțel inoxidabil.

Cantitate pachet: O bucată.

It is highly recommended to install two plugs per enclosure for optimal pressure compensation

The plugs should be installed both at the top of the enclosure but on opposite sides

It compensates the pressure with high IP

In the enclosures pressure differentials can occur during extreme temperature variations, when this happens there is risk of dust and humidity inside the enclosure

Even with a slight overpressure, a waterproof membrane inside the plug allows air and humidity to leave the enclosure

In the opposite direction, it only allows dry air into the enclosure

Mounting with thread M40x1.5 with nut, recommended torque of 5 Nm (max. 10 Nm)

For optimal pressure compensation we recommend to use two devices on opposite sides towards the top of the enclosure

Air permeability of 1200 l/h at a pressure difference of min. 70 mbar

Operating temperature: -45 °C to +80 °C

Machining required: Round hole 40.5 mm diameter; depth in the enclosure of approximately 9 mm

SPECIFICAȚII

Table 1/1						
Număr de catalog	Height	Width	Depth	Material	Finish	Quick Ship
EDAS40	58mm	58mm	31mm	Stainless Steel	Lustruit	No

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE