

Seria T Compact



Aparatele de aer condiționat compacte pentru exterior din seria T oferă o amprentă compactă pentru a minimiza spațiul ocupat și a maximiza capacitatea. Designul discret al acestora ajută să fie integrate în medii dure de fabrică sau exterioare. Fiecare unitate este echipată cu componente rezistente la coroziune, încălzitoare pentru compresor și controlul presiunii capetelor pentru performanțe optime în exterior.

STANDARDE INDUSTRIALE

UL/cUL Listed; Type 12, 3R, 4; 4X optional; File No. SA6453

UR/cUR Recognized

UR/cUR Recognized on select models, reference performance data tables.

CE

EAC

Telcordia GR-487 capable

CARACTERISTICI

Amprentă compactă pentru a minimiza spațiul ocupat și a maximiza capacitatea

Modele pentru alimentare cu intrare de 115, 230 și 460 V c.a.

Temperatura de funcționare a modelului de exterior variază de la -40 F/-40 C la 131 F/55 C.

Listat UL pentru a economisi timp și bani clienților cu aprobările agențiilor (unele modele sunt recunoscute UL)

Capac din tablă de oțel galvanizat sau din oțel inoxidabil pentru medii dure din fabrică și din exterior

Termostat mecanic fiabil pe partea dulapului unității

Două motoare de aer pe partea condensatorului pentru redundanța performanței

Filtrul sită de aluminiu ușor de curățat și refolosibil protejează bobinele pentru performanță de răcire maximă.

Opțiuni de montare exterioare și complet încastrate pentru multe modele

Flanșe ușor de montat pentru instalare ușoară.

Fiecare unitate este testată funcțional înainte de expediere

Modelele standard de aer condiționat pentru exterior includ: Termostat, componente rezistente la coroziune, comutator de defecțiune, încălzitor compresor, control presiune cap, încălzitor dulap și agent frigorific R134A

Piese de fixare, garniturile și manualul de utilizare furnizate împreună cu unitatea

Articolul T150116G120 este numai pentru uz interior

SPECIFICAȚII

Thickness: 1.21mm

Table 1/1

Număr de catalog	Nominal Capacity Btu/h	Nominal Capacity Watts	Nominal Voltage	Number of Phases	Material	Finish
T150116G120	800Btu/h	235W	115V	1	Oțel Zincat	Vopsit Pulbere
T150116G152	800Btu/h	235W	115V	1	Stainless Steel 304	Brushed #3
T150116G100	800Btu/h	235W	115V	1	Oțel Zincat	Vopsit Pulbere
T150116G150	800Btu/h	235W	115V	1	Oțel Zincat	Vopsit Pulbere
T150116G151	800Btu/h	235W	115V	1	Stainless Steel 304	Brushed #3
T150126G100	900Btu/h	264W	230V	1	Oțel Zincat	Vopsit Pulbere
T150126G104	900Btu/h	264W	230V	1	Stainless Steel 304	Brushed #3
T150126G120	900Btu/h	264W	230V	1	Oțel Zincat	Vopsit Pulbere
T150126G150	900Btu/h	264W	230V	1	Oțel Zincat	Vopsit Pulbere
T200216G100	2000Btu/h	586W	115V	1	Oțel Zincat	Vopsit Pulbere
T200216G150	2000Btu/h	586W	115V	1	Oțel Zincat	Vopsit Pulbere
T200216G155	2000Btu/h	586W	115V	1	Stainless Steel 304	Brushed #3
T200216G157	2000Btu/h	586W	115V	1	Stainless Steel 304	Brushed #3
T200226G100	2000Btu/h	586W	230V	1	Oțel Zincat	Vopsit Pulbere
T200226G103	2000Btu/h	586W	230V	1	Stainless Steel 304	Brushed #3
T200226G150	2000Btu/h	586W	230V	1	Oțel Zincat	Vopsit Pulbere
T200226G158	2000Btu/h	586W	230V	1	Stainless Steel 304	Brushed #3

Număr de catalog	Nominal Capacity Btu/h	Nominal Capacity Watts	Nominal Voltage	Number of Phases	Material	Finish
T200246G400	2000Btu/h	586W	460V	1	Oțel Zincat	Vopsit Pulbere
T200246G401	2000Btu/h	586W	460V	1	Stainless Steel 304	Brushed #3
T290416G150	4000Btu/h	1172W	115V	1	Oțel Zincat	Vopsit Pulbere
T290416G159	4000Btu/h	1172W	115V	1	Stainless Steel 304	Brushed #3
T430616G102	6303Btu/h	1846W	115V	1	Stainless Steel 304	Brushed #3
T430616G150	6303Btu/h	1846W	115V	1	Oțel Zincat	Vopsit Pulbere
T430816G150	8100Btu/h	2374W	115V	1	Oțel Zincat	Vopsit Pulbere
T430816G153	8100Btu/h	2374W	115V	1	Stainless Steel 304	Brushed #3
T430826G108	8200Btu/h	2403W	230V	1	Stainless Steel 304	Brushed #3
T431016G102	11000Btu/h	3224W	115V	1	Stainless Steel 304	Brushed #3
T431016G150	11000Btu/h	3224W	115V	1	Oțel Zincat	Vopsit Pulbere
T431026G104	10200Btu/h	2989W	230V	1	Stainless Steel 304	Brushed #3
T290426G150	4000Btu/h	1172W	230V	1	Oțel Zincat	Vopsit Pulbere
T290426G161	4000Btu/h	1172W	230V	1	Stainless Steel 304	Brushed #3
T430626G150	6600Btu/h	1934W	230V	1	Oțel Zincat	Vopsit Pulbere
T430626G159	6600Btu/h	1934W	230V	1	Stainless Steel 304	Brushed #3
T430826G150	8200Btu/h	2403W	230V	1	Oțel Zincat	Vopsit Pulbere
T501226G125	12407Btu/h	3636W	230V	1	Stainless Steel 304	Brushed #3
T501226G150	12407Btu/h	3636W	230V	1	Oțel Zincat	Vopsit Pulbere
T531926G109	20400Btu/h	5978W	230V	1	Stainless Steel 304	Brushed #3

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

*Consultați fișa de specificații pentru specificațiile complete ale produsului, curbe de performanță și desene detaliate

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE