

On Demand Stock Panels: NGC-40



nVent RAYCHEM NGC-40 On Demand Stock Panels offer rapid delivery of optimized best-in-class standard panel configurations for customer projects. Panels are built with quality components including premium RAYCHEM controllers for use in hazardous and nonhazardous areas. Many configurations have C1D2 circuit breakers and Type 4X stainless steel enclosures.

RECURSOS

Improve efficiency and reduce lead times by using standardized EHT controller & panel designs

Broad selection of configurations available immediately with best-in-class advanced control options

Consistent design with time-tested quality for your project

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/1

Número do catálogo	Circuit Breaker Voltage Rating	Main Circuit Breaker Current Rating	Tela sensível ao toque incluída	Control Relay Type	Voltage Rating
101723-001			Não	Solid State	277 – 480 V
101723-003	277 V	70 A	Não	Solid State	277 – 480 V
101723-002	277 V	50 A	Não	Solid State	277 – 480 V
101723-005	277 V	175 A	Não	Solid State	277 – 480 V
101723-004	277 V	125 A	Não	Solid State	277 – 480 V

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos

representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

América Latina

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT