

Комплект 19-дюймового блочного каркаса EurorasPRO для объединительной платы, усиленный, возможно дооснащение экранированием, Передняя ручка



Блочный каркас без ЭМС-экранирования для монтажа объединительной платы, усиленная версия с приштампованными боковыми панелями и передней ручкой.

CERTIFICATIONS



FEATURES

Блочный каркас с боковой стенкой типа Н («heavy»), 19" кронштейн надежно закреплен на боковой стенке (холодносварное соединение Tox)

Поставляется в компактной плоской упаковке

Задний горизонтальный рельс для монтажа объединительной платы с изолирующей полосой

Горизонтальный рельс типа Н "heavy"

Устойчивость к ударным нагрузкам и вибрации до 5 g

IP 20 в соответствии с IEC 60529

Протокол испытаний на устойчивость к ударным нагрузкам и вибрации: немецкие железнодорожные стандарты BN 411002, BN 411003

Внутренние и внешние размеры соответствуют IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

Макс. вес устанавливаемого оборудования до 15 кг

Вариант с передними ручками

SPECIFICATIONS

Material:	Алюминий
Finish:	Anodized; Passivated
EMC Shielding:	Нет
Product Type:	Subrack/Chassis

Table 1/3						
Catalog Number	Rack Height	Глубина мм	Package Quantity	For Mounting	Board Depth	Gasket Type
24567-161	3U	175mm	1	Объединительная плата	160mm	Stainless Steel EMC
24567-162	3U	235mm	1	Объединительная плата	160mm, 220mm	Stainless Steel EMC
24567-163	3U	295mm	1	Объединительная плата	160mm, 220mm, 280mm	Stainless Steel EMC
24567-164	3U	355mm	1	Объединительная плата	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Stainless Steel EMC
24567-461	6U	175mm	1	Объединительная плата	160mm	Stainless Steel EMC
24567-462	6U	235mm	1	Объединительная плата	160mm, 220mm	Stainless Steel EMC
24567-463	6U	295mm	1	Объединительная плата	160mm, 220mm, 280mm	Stainless Steel EMC
24567-464	6U	355mm	1	Объединительная плата	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Stainless Steel EMC

Table 2/3						
Catalog Number	Shock and Vibration Tolerance	Handle Included	Mounting	Complies With	Rack Width	Static Load
24567-161	5g (force)	Да	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24567-162	5g (force)	Да	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24567-163	5g (force)	Да	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg

CatalogNumber	Shock and Vibration Tolerance	HandleIncluded	Mounting	Complies With	Rack Width	Static Load
24567-164	5g (force)	Да	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24567-461	5g (force)	Да	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24567-462	5g (force)	Да	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24567-463	5g (force)	Да	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24567-464	5g (force)	Да	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	15kg

Table 3/3		
Catalog Number	Certifications	Quick Ship
24567-161	RoHS	No
24567-162	RoHS, DB	No
24567-163	DB, RoHS	No
24567-164	RoHS, DB	No
24567-461	RoHS, DB	No
24567-462	DB, RoHS	No
24567-463	RoHS, DB	No
24567-464	DB, RoHS	No

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Индивидуальная конфигурация: широкий выбор вариантов по высоте, ширине и глубине; направляющие для самых разных применений; выбор вариантов внутреннего оснащения, принадлежностей и монтажного материала.

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE