

# PSU 19" AC/DC Maxpower 180 W, Single



Pluggable 19" Power Supplies with H15 connector for fanless applications. With wide range AC input and one output voltage.

## CERTIFICATIONS



## CARACTERISTICAS

Wide input voltage range 90 ... 254 VAC and 100 ... 360 VDC with active Power Factor Correction (PFC)

1 output voltage

Signalling: Output voltage OK

Efficiency up to 87 %

Integrated active decoupling for redundancy operation

Active Current Share Bus (CSB)

## ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

| Número de catálogo | Tipo              | Tensão de entrada AC | Power | Number of Output Voltages | Voltage 1 | Current 1 |
|--------------------|-------------------|----------------------|-------|---------------------------|-----------|-----------|
| 13100-153          | 19" Switched-Mode | 90 – 264V            | 168W  | 1                         | 24V       | 7A        |
| 13100-151          | 19" Switched-Mode | 90 – 264V            | 156W  | 1                         | 12V       | 13A       |

| Número de catálogo | Tipo              | Tensão de entrada AC | Power | Number of Output Voltages | Voltage 1 | Current 1 |
|--------------------|-------------------|----------------------|-------|---------------------------|-----------|-----------|
| 13100-152          | 19" Switched-Mode | 90 – 264V            | 165W  | 1                         | 15V       | 11A       |
| 13100-150          | 19" Switched-Mode | 90 – 264V            | 150W  | 1                         | 5V        | 30A       |

Table 2/2

| Número de catálogo | Rack Height | Rack Width | Quantidade por embalagem | Envio rápido |
|--------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------|
| 13100-153          | 3U          | 8HP        | 1                        | Não          |
| 13100-151          | 3U          | 8HP        | 1                        | Não          |
| 13100-152          | 3U          | 8HP        | 1                        | Não          |
| 13100-150          | 3U          | 8HP        | 1                        | Não          |

## DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Please order front panel separately.

Output data for mains voltage > 190 VAC, TA = 0 ... 50 °C.

## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



O nosso forte portfólio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**