


nVent CADDY Pyramid Equipment Support Post Base



CARACTERÍSTICAS

Ideal for use with strut channel type A and U-shaped brackets to create custom equipment supports

Height adjustable

Foam bottom offers low abrasion interface for better roof membrane protection

Compatible with roof surfaces including single ply, bituminous, metal and spray foam

Provides superior load distribution, even with varying rooftop surfaces

Hot-dip galvanized and UV stabilized for long lasting performance

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/3

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Temperatura	Static Load Safety Factor	Altura (H)
PEB	360425	Aço, Polypropylene, Polyethylene	Hot-Dip Galvanized	-34 to 54.4 °C	3:1	305 - 457 mm

Table 2/3


Número de catálogo	Número do artigo	Length (L)	Largura (W)	A	Surface Area	Peso unitário
PEB	360425	314mm	314 mm	76 mm	0.09m ²	4 kg

Número de catálogo	Número do artigo	Static Load
PEB	360425	3340N

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

The end user must select and evaluate the strut framing to ensure the custom assembled equipment support can properly support the applied load.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

