

nVent CADDY-kabeltryckklämma med en arm



nVent CADDY-kabeltryckklämma med en arm är en hållbar, installationsklar metallklämma som gör det enkelt att installera kabeln med en hand. Lösningen har stöd för små kabelpaket i trånga utrymmen, till exempel infälld mot tak eller över innertak. Den unika konstruktionen hos tryckklämma med en arm gör det även möjligt att kombinera två klämmor med en arm inom några sekunder, vilket i slutänden fördubblar kabelkapaciteten per enskild fästpunkt, vilket minskar antalet nödvändiga lagerdelar och sparar tid för entreprenörer på jobbet. Den här kabeltryckklämma har en låg profil och är ett mer hållbart alternativ till vanliga lösningar i plast, och är en idealisk lösning för tillämpningar inom elektronik och datakommunikation.




DESIGN

- Funktioner för sammankoppling/två-i-ett-lösning: Två nVent CADDY-kabeltryckklämmor med en arm kan kombineras för hand för att omedelbart fördubbla kabelkapaciteten per enskild fästpunkt
- Kompatibla med direkt och traditionell fastsättning
- Kan återanvändas vid spikproblem
- Mer robust och hållbar än plastklämmor
- Rundade kanter skyddar mot kabelskador
- Kablarna installeras smidigt och ger ett enhetligt och professionellt intryck
- Den låga profilen gör det möjligt att installera i trånga utrymmen
- Tillverkad av 100 % återvinningsbara material.

Material: Stål
Yta: Förgalvaniserad

Katalog-nummer	Artikel-nummer	Hålstorlek HS	Längd L	Höjd H	Bredd W	Diameter 1 Ø1	Diameter 2 Ø2	Kabelkapacitet
OAB8DF	182068	4.8 mm	115 mm	15 mm	30 mm	4–10 mm	5–11 mm	8
OAB8	182067	7.5 mm	115 mm	15 mm	30 mm	4–10 mm	5–11 mm	8

* Kabelkapacitet baserad på kablar med diametern 10 mm



Vår kraftfulla varumärkesportfölj:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

