


Présentation Des Produits





Armoires
au sol

Armoires
murales


Boîtiers
terminaux

Interface
homme-machine

Climatisation

Table des matières

Armoires au sol.....	4
Armoires murales.....	16
Boîtiers terminaux.....	28
Interface homme-machine.....	36
Climatisation.....	42
Automatisation d'atelier de panneaux.....	48



Armoires au sol





FAITES VOTRE CHOIX



TÔLE D'ACIER								ACIER GALVANISÉ
compact simple porte	compact double porte	compact simple porte	juxtaposable simple porte	juxtaposable double porte	juxtaposable simple porte	juxtaposable montage à bride	juxtaposable 19"	CEM
IP 55 TYPE 12	IP 55 TYPE 12	IP 66 TYPE 4, 12	IP 55 TYPE 12	IP 55 TYPE 12	IP 66 TYPE 4, 12	IP 55 TYPE 12	IP 55 TYPE 12	IP 54 TYPE 12
IK 10	IK 10	IK 10	IK 10	IK 10	IK 10	IK 10	IK 10	IK 10
H: 1200 - 2000 L: 600 - 1000 P: 300 - 500	H: 1200 - 2000 L: 1000 - 1600 P: 300 - 500	H: 1800 - 2000 L: 600 - 800 P: 400 - 800	H: 1800 - 2200 L: 400 - 1000 P: 400 - 1000	H: 1800 - 2200 L: 800 - 1600 P: 400 - 800	H: 2000 L: 800 P: 600	H: 1800 - 2000 L: 800 - 1000 P: 400 - 600	H: 1100 - 2200 L: 600 - 800 P: 600 - 800	H: 2000 L: 800 P: 600 - 800



COMPACT



JUXTAPOSABLE

TRE CHOIX !



ACIER INOXYDABLE

ALUMINIUM

compact simple porte

IP 66
TYPE 4X, 12

IK 10

H : 1400 - 2000
L : 600 - 1000
P : 400

compact double porte

IP 55 | IP 66
TYPE 12 |
TYPE 4X, 12

IK 10

H : 1200 - 2000
L : 1200 - 1600
P : 400

juxtaposable simple porte

IP 55
TYPE 12

IK 10

H : 1800 - 2000
L : 600 - 1000
P : 500 - 600

juxtaposable simple porte

IP 66
TYPE 4X, 12

IK 10

H : 2000 - 2200
L : 800
P : 600 - 800

juxtaposable double porte

IP 55
TYPE 12

IK 10

H : 1800 - 2000
L : 1000 - 1200
P : 500 - 600

compact simple paroi

IP 66
TYPE 4X, 12

IK 10

H : 1200 - 1400
L : 600 - 1800
P : 400 - 600

compact double paroi

IP 66
TYPE 4X, 12

IK 10

H : 1200 - 1400
L : 600 - 1800
P : 500 - 600

juxtaposable double paroi

IP 66
TYPE 4X, 12

IK 10

H : 1600 - 2000
L : 600 - 800
P : 600



COMPATIBILITÉ TOTALE



Large gamme d'accessoires standard pour pratiquement toutes les applications




PLATINES DE
MONTAGE



PROFILÉS



19"



FIXATION



PORTES

LE DES ACCESSOIRES



SYSTÈME DE
VERROUILLAGE




TOITS,
PLAQUES
DE FOND



GESTION
DES CÂBLES



LEVAGE



MISE À LA MASSE



ÉCLAIRAGES

Armoires au sol



**14 MINUTES
GAGNÉES**

pour chaque armoire
juxtaposée installée grâce
aux accessoires ci-dessous

10 x ÉQUERRES DE
JUXTAPOSITION

2 x PANNEAUX LATÉRAUX

2 x PLATINES DE MONTAGE

1 x PLAQUE DE CALAGE

+ x PROFILÉS



MONTAGE RAPIDE



Équerres de
juxtaposition
à clipser




Profils de
fixation
à clipser



Platine de
calage
à clipser



Support de fixation
pour platine
de montage



Panneau latéral
à clipser



Suspension
de panneaux
latéraux



PROTECTION OPTIMALE



Charnière
à deux axes



Système
de verrouillage



Joint
à faible
perméabilité



KIT DE
JUXTAPOSITION
IP 66

DESIGN ATTRAYANT



Foncets de serrure
et poignées de levage

Armoires au sol

Hauteur	Largeur	Profondeur	tôle d'acier								
			simple porte compacte avec platine de montage★	simple porte compacte avec haute protection	double porte compacte avec platine de montage★	simple porte juxtaposable avec platine de montage★	armoire de câbles une porte juxtaposable	simple porte combinable à haute protection	double porte juxtaposable avec platine de montage★	montage à bride juxtaposable	juxtaposable 19"
1100	600	600									MCI11066R5
1200	600	400	MKS12064R5	MKS18064HP							
1200	600	500				MCS12065R5					
1200	800	400	MKS12084R5	MKS18084HP							
1200	800	500				MCS12085R5					
1200	1200	400			MKD12124R5						
1200	1200	500							MCD12125R5		
1400	600	300	MKS14063R5								
1400	600	400	MKS14064R5								
1400	600	500				MCS14065R5					
1400	800	300	MKS14083R5								
1400	800	400	MKS14084R5								
1400	800	500				MCS14085R5					
1400	800	600									MCI14086R5
1400	1000	300			MKD14103R5						
1400	1000	400			MKD14104R5						
1400	1200	300			MKD14123R5						
1400	1200	400			MKD14124R5						
1400	1200	500							MCD14125R5		
1600	600	300	MKS16063R5								
1600	600	400	MKS16064R5								
1600	600	500				MCS16065R5					
1600	600	600									MCI16066R5
1600	800	300	MKS16083R5								
1600	800	400	MKS16084R5								
1600	800	500	MKS16085R5			MCS16085R5					
1600	1000	400	MKS16104R5								
1600	1000	500	MKS16105R5								
1600	1200	400			MKD16124R5						
1600	1200	500			MKD16125R5				MCD16125R5		
1800	400	400					MCS18044R5				
1800	400	500					MCS18045R5				
1800	400	600					MCS18046R5				
1800	500	500				MCS18055R5					
1800	600	400	MKS18064R5			MCS18064R5					
1800	600	500				MCS18065R5					
1800	600	600				MCS18066R5					MCI18066R5
1800	600	800									MCI18068R5
1800	800	400	MKS18084R5			MCS18084R5				MCF18084R5	
1800	800	500	MKS18085R5			MCS18085R5			MCD18085R5	MCF18085R5	
1800	800	600				MCS18086R5			MCD18086R5		MCI18086R5
1800	1000	400	MKS18104R5			MCS18104R5			MCD18104R5		
1800	1000	500				MCS18105R5			MCD18105R5	MCF18105R5	
1800	1000	600				MCS18106R5					
1800	1200	400			MKD18124R5				MCD18124R5		
1800	1200	500			MKD18125R5				MCD18125R5		
1800	1200	600							MCD18126R5		
1800	1600	400			MKD18164R5				MCD18164R5		
1800	1600	500			MKD18165R5						
2000	400	400					MCS20044R5				
2000	400	500					MCS20045R5				
2000	400	600					MCS20046R5				

★ Ajouter PE à la référence si la platine de montage n'est pas nécessaire.

acier inoxydable						acier galvanisé	Hauteur	Largeur	Profondeur
simple porte compacte acier inoxydable 304** avec platine de montage	double porte compacte acier inoxydable 304** avec platine de montage	double porte compacte acier inoxydable 304** TYPE 4X avec platine de montage	simple porte juxtaposable acier inoxydable 304** avec platine de montage	double porte juxtaposable acier inoxydable 304** avec platine de montage	simple porte combinable haute protection	juxtaposable simple porte avec platine de montage CEM			
							1100	600	600
							1200	600	400
							1200	800	400
	EKDS12124	EKDS12124-4X					1200	1200	400
							1400	600	300
							1400	600	400
							1400	800	300
EKSS14084							1400	800	400
							1400	800	600
							1400	1000	300
							1400	1000	400
							1400	1200	300
							1400	1200	400
							1600	600	300
EKSS16064							1600	600	400
							1600	600	600
							1600	800	300
EKSS16084							1600	800	400
							1600	800	500
EKSS16104							1600	1000	400
							1600	1000	500
	EKDS16124	EKDS16124-4X					1600	1200	400
							1600	1200	500
							1800	400	400
							1800	400	500
							1800	400	600
							1800	500	500
EKSS18064							1800	600	400
			MCSS18065				1800	600	500
							1800	600	600
							1800	600	800
EKSS18084							1800	800	400
			MCSS18085				1800	800	500
							1800	800	600
EKSS18104							1800	1000	400
			MCSS18105	MCDS18105			1800	1000	500
							1800	1000	600
	EKDS18124	EKDS18124-4X					1800	1200	400
				MCDS18125			1800	1200	500
							1800	1200	600
	EKDS18164	EKDS18164-4X					1800	1600	400
							1800	1600	500
							2000	400	400
							2000	400	500
							2000	400	600

** Ajouter -316 au numéro d'article si l'acier inoxydable 316L est nécessaire.

Armoires au sol

Hauteur	Largeur	Profondeur	tôle d'acier								
			simple porte compacte avec platine de montage★	simple porte compacte avec haute protection	double porte compacte avec platine de montage★	simple porte juxtaposable avec platine de montage★	armoire de câbles une porte juxtaposable	simple porte combinable à haute protection	double porte juxtaposable avec platine de montage★	montage à bride juxtaposable	juxtaposable 19"
2000	400	800					MCS20048R5				
2000	500	500				MCS20055R5					
2000	600	400	MKS20064R5			MCS20064R5					
2000	600	500				MCS20065R5					
2000	600	600				MCS20066R5					MCI20066R5
2000	600	800				MCS20068R5					MCI20068R5
2000	800	400	MKS20084R5			MCS20084R5					
2000	800	500	MKS20085R5			MCS20085R5			MCD20085R5	MCF20085R5	
2000	800	600		MKS20086HP		MCS20086R5		MCS20086HP		MCF20086R5	MCI20086R5
2000	800	800		MKS20088HP		MCS20088R5					MCI20088R5
2000	1000	400	MKS20104R5			MCS20104R5			MCD20104R5		
2000	1000	500	MKS20105R5			MCS20105R5			MCD20105R5	MCF20105R5	
2000	1000	600				MCS20106R5			MCD20106R5		
2000	1000	800				MCS20108R5			MCD20108R5		
2000	1200	400			MKD20124R5				MCD20124R5		
2000	1200	500			MKD20125R5				MCD20125R5		
2000	1200	600							MCD20126R5		
2000	1200	800							MCD20128R5		
2000	1600	400			MKD20164R5				MCD20164R5		
2000	1600	500			MKD20165R5				MCD20165R5		
2000	1600	600							MCD20166R5		
2200	600	600				MCS22066R5					MCI22066R5
2200	600	800				MCS22068R5					MCI22068R5
2200	800	600				MCS22086R5					MCI22086R5
2200	800	800				MCS22088R5		MCS22088HP			MCI22088R5
2200	1000	600							MCD22106R5		
2200	1200	600							MCD22126R5		
1800	600	1000				MCS180610R5					
1800	800	1000				MCS180810R5					
2000	600	1000				MCS200610R5					
2000	800	1000				MCS200810R5					
2200	600	1000				MCS220610R5					
2200	800	1000				MCS220810R5					


★ Ajouter PE à la référence si la platine de montage n'est pas nécessaire.

Hauteur	Largeur	Profondeur	aluminium		
			simple paroi compacte sans platine de montage	double paroi compacte sans platine de montage	double paroi juxtaposable sans platine de montage
1200	600	400	EKOM12064-SW		
1200	600	600	EKOM12066-SW	EKOM12066	
1200	800	400	EKOM12084-SW		
1200	800	600	EKOM12086-SW	EKOM12086	
1200	1200	400	EKOM12124-SW		
1200	1200	600		EKOM12126	
1400	600	600		EKOM14066	
1400	800	600		EKOM14086	
1400	1800	400	EKOM14184-SW		
1400	1800	500		EKOM14185	
1600	600	600			ECOM16066
1600	800	600			ECOM16086
1800	600	600			ECOM18066
1800	800	600			ECOM18086
2000	600	600			ECOM20066
2000	800	600			ECOM20086

acier inoxydable						acier galvanisé	Hauteur	Largeur	Profondeur
simple porte compacte acier inoxydable 304** avec platine de montage	double porte compacte acier inoxydable 304** avec platine de montage	double porte compacte acier inoxydable 304** TYPE 4X avec platine de montage	simple porte juxtaposable acier inoxydable 304** avec platine de montage	double porte juxtaposable acier inoxydable 304** avec platine de montage	simple porte combinable haute protection	juxtaposable simple porte avec platine de montage CEM			
							2000	400	800
							2000	500	500
							2000	600	400
							2000	600	500
			MCSS20066				2000	600	600
							2000	600	800
EKSS20084							2000	800	400
							2000	800	500
			MCSS20086		MCSS20086HP	MCSE20086R5	2000	800	600
						MCSE20088R5	2000	800	800
EKSS20104							2000	1000	400
							2000	1000	500
			MCSS20106				2000	1000	600
							2000	1000	800
	EKDS20124	EKDS20124-4X					2000	1200	400
							2000	1200	500
				MCDS20126			2000	1200	600
							2000	1200	800
	EKDS20164	EKDS20164-4X					2000	1600	400
							2000	1600	500
							2000	1600	600
							2200	600	600
							2200	600	800
							2200	800	600
					MCSS22088HP		2200	800	800
							2200	1000	600
							2200	1200	600
							1800	600	1000
							1800	800	1000
							2000	600	1000
							2000	800	1000
							2200	600	1000
							2200	800	1000

** Ajouter -316 au numéro d'article si l'acier inoxydable 316L est nécessaire.

Armoires murales





FAITES VOTRE



TÔLE D'ACIER

simple porte

IP 66
TYPE 4, 12
IK 10

H : 200 - 1200
L : 200 - 800
P : 155 - 400

double porte

IP 55
TYPE 12
IK 10

H : 600 - 1400
L : 800 - 1200
P : 300

panneau

IP 66
TYPE 4, 12
IK 10

H : 300
L : 600 - 1200
P : 300

ACIER INOXYDABLE

simple porte

IP 66
TYPE 4X, 12
IK 10

H : 180 - 1400
L : 200 - 800
P : 150 - 400

double porte

IP 55
TYPE 12
IK 10

H : 1000 - 1200
L : 1000 - 1200
P : 300 - 400

simple porte capot antipluie intégré

IP 66
TYPE 4X, 12
IK 10

H : 300 - 1400
L : 200 - 800
P : 155 - 400

simple porte conception hygiénique

IP 66, 69, 69K
TYPE 4X, 12, 13
IK 08

H : 442 - 1425
L : 220 - 810
P : 155 - 300

TRE CHOIX !



ACIER GALVANISÉ

POLYESTER

CEM

compact simple porte porte pleine

compact simple porte porte transparente

modulaire simple porte porte pleine

modulaire simple porte porte transparente

modulaire double porte porte pleine

IP 54
TYPE 12
IK 10

IP 66
TYPE 4, 4X, 12, 13
IK 10

IP 66
TYPE 4, 4X, 12, 13
IK 07

IP 65 / IP 54
TYPE 4X, 12, 13
IK 10

IP 65 / IP 54
TYPE 12, 13
IK 07

IP 54
IK 10

H : 400 - 1000
L : 400 - 800
P : 210 - 300

H : 315 - 1035
L : 215 - 835
P : 170 - 300

H : 415 - 1035
L : 315 - 835
P : 170 - 300

H : 500 - 1250
L : 500 - 1000
P : 320

H : 500 - 1250
L : 500 - 750
P : 320

H : 750 - 1250
L : 1000 - 1250
P : 320



COMPATIBILITÉ TOTALE



Large gamme d'accessoires standard pour pratiquement toutes les applications



PLATINES
DE MONTAGE



PROFILÉS



19"



FIXATION



PORTES

LE DES ACCESSOIRES



PLAQUES
PASSE-CÂBLES



GESTION
DES CÂBLES



LEVAGE



PROTECTION



MISE À LA
MASSE



ÉCLAIRAGES

Armoires murales




10 MINUTES GAGNÉES

pour chaque armoire
murale installée grâce aux
accessoires ci-dessous

1 x PLATINE DE MONTAGE

3 x CHARNIÈRES 180°

+ x PROFILÉS



MONTAGE RAPIDE



Platine
de montage



Sans usinage
charnières 180°



Profilés

PROTECTION OPTIMALE




Positionnement de
la porte pour les
grandes armoires



Joint
à faible
perméabilité



DESIGN ATTRAYANT



Joint en silicone
pour les armoires en
acier inoxydable 316

Foncet
de serrure

Angle de porte
à associer en
acier inoxydable

Armoires murales

Hauteur	Largeur	Profondeur	tôle d'acier			acier inoxydable			
			simple porte avec platine de montage *	double porte avec platine de montage *	panneau avec platine de montage *	simple porte acier inoxydable 304 ** avec platine de montage	double porte acier inoxydable 304 ** avec platine de montage	simple porte capot de pluie intégré acier inoxydable 304 ** avec platine de montage	simple porte design hygiénique acier inoxydable 304 avec platine de montage
180	240	150				ASR0182415			
200	200	155	MAS0202015R5						
240	240	150				ASR0242415			
240	360	150				ASR0243615			
250	200	155	MAS0252015R5						
250	250	155	MAS0252515R5						
300	200	150				ASR0302015			
300	200	155						AFS03021	
300	250	155	MAS0302515R5						
300	250	210	MAS0302521R5						
300	300	155	MAS0303015R5						
300	300	210	MAS0303021R5						
300	600	300			MAP0306030R5				
300	800	300			MAP0308030R5				
300	1000	300			MAP0310030R5				
300	1200	300			MAP0312030R5				
315	215	170							
350	250	155	MAS0352515R5						
360	240	150				ASR0362415			
400	300	150				ASR0403015			
400	300	155	MAS0403015R5					AFS04031	
400	300	210	MAS0403021R5			ASR0403021			
400	400	210	MAS0404021R5			ASR0404021		AFS04042	
400	500	210	MAS0405021R5						
400	600	210	MAS0406021R5			ASR0406021		AFS04062	
415	315	170							
442	220	155							HDW0442215
500	300	210	MAS0503021R5						
500	400	155	MAS0504015R5						
500	400	210	MAS0504021R5			ASR0504021			
500	400	260	MAS0504026R5						
500	400	300	MAS0504030R5						
500	500	210	MAS0505021R5			ASR0505021		AFS05052	
500	500	300	MAS0505030R5						
500	500	320							
500	750	320							
515	415	230							
552	390	210							HDW0553921
552	810	210							HDW0558121
600	400	155	MAS0604015R5						
600	400	210	MAS0604021R5			ASR0604021		AFS06042	
600	400	260	MAS0604026R5						
600	400	300	MAS0604030R5						
600	500	155	MAS0605015R5						
600	500	210	MAS0605021R5						
600	500	260	MAS0605026R5						
600	500	300	MAS0605030R5						
600	600	210	MAS0606021R5			ASR0606021		AFS06062	
600	600	300	MAS0606030R5			ASR0606030		AFS06063	
600	600	400	MAS0606040R5						
600	800	300	MAS0608030R5	MAD0608030R5		ASR0608030		AFS06083	

* Ajouter PE à la référence si la platine de montage n'est pas nécessaire.
 ** Ajouter -316 au numéro d'article si l'acier inoxydable 316L est nécessaire.

acier galvanisé		polyester				Hauteur	Largeur	Profondeur
simple porte avec platine de montage CEM	simple porte compacte porte pleine sans platine de montage	simple porte compacte porte transparente sans platine de montage	simple porte modulaire porte pleine sans platine de montage	simple porte modulaire porte transparente sans platine de montage	double porte modulaire porte pleine sans platine de montage			
						180	240	150
						200	200	155
						240	240	150
						240	360	150
						250	200	155
						250	250	155
						300	200	150
						300	200	155
						300	250	155
						300	250	210
						300	300	155
						300	300	210
						300	600	300
						300	800	300
						300	1000	300
						300	1200	300
	UCP320					315	215	170
						350	250	155
						360	240	150
						400	300	150
						400	300	155
						400	300	210
MASE0404021R5						400	400	210
						400	500	210
MASE0406021R5						400	600	210
	UCP430	UCPT430				415	315	170
						442	220	155
						500	300	210
						500	400	155
						500	400	210
						500	400	260
						500	400	300
						500	500	210
						500	500	300
			UDP5050	UDPT5050		500	500	320
			UDP5075	UDPT5075		500	750	320
	UCP540	UCPT540				515	415	230
						552	390	210
						552	810	210
						600	400	155
						600	400	210
						600	400	260
						600	400	300
						600	500	155
						600	500	210
						600	500	260
						600	500	300
MASE0606021R5						600	600	210
						600	600	300
						600	600	400
						600	800	300


Armoires murales

Hauteur	Largeur	Profondeur	tôle d'acier			acier inoxydable			
			simple porte avec platine de montage *	double porte avec platine de montage *	panneau avec platine de montage *	simple porte acier inoxydable 304 ** avec platine de montage	double porte acier inoxydable 304 ** avec platine de montage	simple porte capot de pluie intégré acier inoxydable 304 ** avec platine de montage	simple porte design hygiénique acier inoxydable 304 avec platine de montage
605	610	300							HDW0606130
615	415	230							
672	510	210							HDW0675121
700	500	210	MAS0705021R5						
700	500	260	MAS0705026R5						
735	535	270							
750	500	320							
750	750	320							
750	1000	320							
750	1250	320							
772	390	210							HDW0773921
772	610	210							HDW0776121
800	400	300	MAS0804030R5						
800	600	210	MAS0806021R5			ASR0806021		AFS08062	
800	600	260	MAS0806026R5						
800	600	300	MAS0806030R5			ASR0806030		AFS08063	
800	600	400	MAS0806040R5						
800	800	210	MAS0808021R5					AFS08082	
800	800	300	MAS0808030R5			ASR0808030		AFS08083	
800	800	400	MAS0808040R5						
800	1200	300		MAD0801230R5					
825	810	300							HDW0828130
835	635	300							
1000	500	320							
1000	600	260	MAS1006026R5						
1000	600	300	MAS1006030R5						
1000	750	320							
1000	800	260	MAS1008026R5						
1000	800	300	MAS1008030R5			ASR1008030		AFS10083	
1000	800	400	MAS1008040R5						
1000	1000	300		MAD1001030R5			ADR1001030		
1000	1000	320							
1000	1200	300					ADR1001230		
1000	1250	320							
1035	835	300							
1200	600	300	MAS1206030R5					AFS12063	
1200	800	300	MAS1208030R5			ASR1208030		AFS12083	
1200	800	400	MAS1208040R5			ASR1208040		AFS12084	
1200	1000	300		MAD1201030R5					
1200	1200	300		MAD1201230R5					
1200	1200	400					ADR1201240		
1225	810	300							HDW1228130
1250	750	320							
1250	1000	320							
1250	1000	320							
1400	800	400				ASR1408040		AFS14084	
1400	1000	300		MAD1401030R5					
1425	810	300							HDW1428130

* Ajouter PE à la référence si la platine de montage n'est pas nécessaire.
 ** Ajouter -316 au numéro d'article si l'acier inoxydable 316L est nécessaire.

acier galvanisé		polyester				Hauteur	Largeur	Profondeur
simple porte avec platine de montage CEM	simple porte compacte porte pleine sans platine de montage	simple porte compacte porte transparente sans platine de montage	simple porte modulaire porte pleine sans platine de montage	simple porte modulaire porte transparente sans platine de montage	double porte modulaire porte pleine sans platine de montage			
						605	610	300
	UCP640	UCPT640				615	415	230
						672	510	210
						700	500	210
						700	500	260
	UCP750	UCPT750				735	535	270
			UDP7550	UDPT7550		750	500	320
			UDP7575	UDPT7575		750	750	320
			UDP75100	UDPT75100		750	1000	320
					UDP75125	750	1250	320
						772	390	210
						772	610	210
						800	400	300
						800	600	210
						800	600	260
						800	600	300
						800	600	400
						800	800	210
						800	800	300
						800	800	400
						800	1200	300
						825	810	300
	UCP860	UCPT860				835	635	300
			UDP10050	UDPT10050		1000	500	320
						1000	600	260
						1000	600	300
			UDP10075	UDPT10075		1000	750	320
						1000	800	260
MASE1008030R5						1000	800	300
						1000	800	400
						1000	1000	300
			UDP100100		UDP100102	1000	1000	320
						1000	1200	300
					UDP100125	1000	1250	320
	UCP1080	UCPT1080				1035	835	300
						1200	600	300
						1200	800	300
						1200	800	400
						1200	1000	300
						1200	1200	300
						1200	1200	400
						1225	810	300
			UDP12575	UDPT12575		1250	750	320
					UDP125100	1250	1000	320
					UDP125102	1250	1000	320
						1400	800	400
						1400	1000	300
						1425	810	300

Boîtiers terminaux





VAC
PUMP
ON/OFF

ENGINE
SPEED
ON/OFF

FAITES VOTRE



TÔLE D'ACIER	ACIER INOXYDABLE	ALUMINIUM	POLYESTER	POLYCARBONATE			
boîtier	boîtier	boîtier	boîtier	boîtier de petite taille	boîtier de petite taille	boîtier de grande taille	boîtier de grande taille
plaque d'obturation pleine	plaque d'obturation pleine	plaque d'obturation pleine	plaque d'obturation pleine	plaque d'obturation pleine	couvercle transparent	plaque d'obturation pleine	couvercle transparent
IP 66 TYPE 4, 12 IK 08	IP 66 TYPE 4X, 12 IK 08	IP 66, IP 67 IK 09	IP 66, IP 67 IK 08	IP 66, IP 67 IK 08	IP 66, IP 67 IK 08	IP 66, IP 67 IK 08	IP 66, IP 67 IK 08
H : 150 - 400 L : 150 - 800 P : 80 - 120	H : 150 - 400 L : 150 - 800 P : 80 - 120	H : 45 - 230 L : 50 - 600 P : 30 - 180	H : 75 - 405 L : 80 - 560 P : 55 - 120	H : 53 - 230 L : 55 - 300 P : 36 - 121	H : 53 - 230 L : 55 - 300 P : 36 - 121	H : 200 - 400 L : 200 - 600 P : 132	H : 200 - 400 L : 200 - 600 P : 132

TRE CHOIX !



ABS

boîtier de petite taille plaque d'obturation pleine	boîtier de petite taille couvercle transparent	boîtier de taille moyenne plaque d'obturation pleine	boîtier de taille moyenne couvercle transparent	boîtier de grande taille plaque d'obturation pleine	boîtier de grande taille couvercle transparent
IP 66, IP 67 IK 06, IK 07	IP 66, IP 67 TYPE 4X, 12, 13 IK 06, IK 07	IP 66, IP 67 IK 06, IK 07	IP 66, IP 67 IK 06, IK 07	IP 66, IP 67 IK 06, IK 07	IP 66, IP 67 IK 06, IK 07
H : 53 - 230 L : 55 - 300 P : 36 - 121	H : 53 - 230 L : 55 - 300 P : 36 - 121	H : 75 - 175 L : 125 - 250 P : 75 - 150	H : 75 - 175 L : 125 - 250 P : 75 - 150	H : 200 - 400 L : 200 - 600 P : 132	H : 200 - 400 L : 200 - 600 P : 132



Boîtiers terminaux

Hauteur	Largeur	Profondeur	tôle d'acier	acier inoxydable	aluminium	polyester	polycarbonate			
			boîtier plaque d'obturation pleine	boîtier plaque d'obturation pleine acier inoxydable 304 ★	boîtier plaque d'obturation pleine	boîtier plaque d'obturation pleine	boîtier de petite taille plaque d'obturation pleine	boîtier de petite taille couvercle transparent	boîtier de grande taille plaque d'obturation pleine	boîtier de grande taille couvercle transparent
45	50	30			HALP050503GE					
53	55	36					DPCP050504GE	DPCP050504TE		
53	65	36					DPCP050704GE	DPCP050704TE		
64	58	36			HALP060604GE					
64	98	36			HALP061004GE					
64	150	36			HALP061504GE					
75	80	55				MGRP080806GE				
75	80	75				MGRP080808GE				
75	110	55				MGRP081106GE				
75	110	75				MGRP081108GE				
75	125	75								
75	125	100								
75	125	125								
75	160	55				MGRP081606GE				
75	160	75				MGRP081608GE				
75	190	55				MGRP081906GE				
75	190	75				MGRP081908GE				
80	75	57			HALP080806GE					
80	82	56					DPCP080806GE	DPCP080806TE		
80	82	86					DPCP080809GE	DPCP080809TE		
80	120	56					DPCP081206GE	DPCP081206TE		
80	120	86					DPCP081209GE	DPCP081209TE		
80	125	57			HALP081306GE					
80	160	56					DPCP081606GE	DPCP081606TE		
80	160	86					DPCP081609GE	DPCP081609TE		
80	175	57			HALP081806GE					
80	250	57			HALP082506GE					
120	122	56					DPCP121206GE	DPCP121206TE		
120	122	86					DPCP121209GE	DPCP121209TE		
120	122	90				MGRP121209GE				
120	160	91					DPCP121609GE	DPCP121609TE		
120	200	86					DPCP122009GE	DPCP122009TE		
120	220	90				MGRP122209GE				
122	122	80			HALP121208GE					
122	122	90			HALP121209GE					
122	220	80			HALP122208GE					
122	220	90			HALP122209GE					
122	360	80			HALP123608GE					
125	125	75								
125	125	100								
125	125	125								
125	175	75								
125	175	100								
125	175	125								
125	175	150								
150	150	80	STB151508	SSTB151508						
150	150	120	STB151512	SSTB151512						
150	200	76					DPCP152008GE	DPCP152008TE		
150	300	80	STB153008	SSTB153008						
150	300	120	STB153012	SSTB153012						

★ Ajouter -316 au numéro d'article si l'acier inoxydable 316L est nécessaire.

ABS						Hauteur	Largeur	Profondeur
boîtier de petite taille plaque d'obturation pleine	boîtier de petite taille couvercle transparent	boîtier de taille moyenne plaque d'obturation pleine	boîtier de taille moyenne couvercle transparent	boîtier de grande taille plaque d'obturation pleine	boîtier de grande taille couvercle transparent			
						45	50	30
DABP050504GE	DABP050504TE					53	55	36
DABP050704GE	DABP050704TE					53	65	36
						64	58	36
						64	98	36
						64	150	36
						75	80	55
						75	80	75
						75	110	55
						75	110	75
		SABP081308GE	SABP081308TE			75	125	75
		SABP081310GE	SABP081310TE			75	125	100
		SABP081313GE	SABP081313TE			75	125	125
						75	160	55
						75	160	75
						75	190	55
						75	190	75
						80	75	57
DABP080806GE	DABP080806TE					80	82	56
DABP080809GE	DABP080809TE					80	82	86
DABP081206GE	DABP081206TE					80	120	56
DABP081209GE	DABP081209TE					80	120	86
						80	125	57
DABP081606GE	DABP081606TE					80	160	56
DABP081609GE	DABP081609TE					80	160	86
						80	175	57
						80	250	57
DABP121206GE	DABP121206TE					120	122	56
DABP121209GE	DABP121209TE					120	122	86
						120	122	90
DABP121609GE	DABP121609TE					120	160	91
DABP122009GE	DABP122009TE					120	200	86
						120	220	90
						122	122	80
						122	122	90
						122	220	80
						122	220	90
						122	360	80
		SABP131308GE	SABP131308TE			125	125	75
		SABP131310GE	SABP131310TE			125	125	100
		SABP131313GE	SABP131313TE			125	125	125
		SABP131808GE	SABP131808TE			125	175	75
		SABP131810GE	SABP131810TE			125	175	100
		SABP131813GE	SABP131813TE			125	175	125
		SABP131815GE	SABP131815TE			125	175	150
						150	150	80
						150	150	120
DABP152008GE	DABP152008TE					150	200	76
						150	300	80
						150	300	120


Boîtiers terminaux

Hauteur	Largeur	Profondeur	tôle d'acier	acier inoxydable	aluminium	polyester	polycarbonate			
			boîtier plaque d'obturation pleine	boîtier plaque d'obturation pleine acier inoxydable 304 *	boîtier plaque d'obturation pleine	boîtier plaque d'obturation pleine	boîtier de petite taille plaque d'obturation pleine	boîtier de petite taille couvercle transparent	boîtier de grande taille plaque d'obturation pleine	boîtier de grande taille couvercle transparent
160	160	90			HALP161609GE	MGRP161609GE				
160	240	91					DPCP162409GE	DPCP162409TE		
160	240	121					DPCP162412GE	DPCP162412TE		
160	260	90			HALP162609GE	MGRP162609GE				
160	360	90			HALP163609GE	MGRP163609GE				
160	560	90			HALP165609GE	MGRP165609GE				
175	175	75								
175	175	100								
175	175	125								
175	175	150								
175	250	75								
175	250	100								
175	250	150								
200	200	80	STB202008	SSTB202008						
200	200	120	STB202012	SSTB202012						
200	200	132							OPCP202013GE	OPCP202013TE
200	300	80	STB203008	SSTB203008						
200	300	120	STB203012	SSTB203012						
200	300	132							OPCP203013GE	OPCP203013TE
200	400	80	STB204008	SSTB204008						
200	400	120	STB204012	SSTB204012						
200	400	132							OPCP204013GE	OPCP204013TE
200	500	120	STB205012	SSTB205012						
200	600	120	STB206012	SSTB206012						
200	800	120	STB208012	SSTB208012						
230	200	110			HALP232011GE					
230	300	86					DPCP233009GE	DPCP233009TE		
230	300	111					DPCP233011GE	DPCP233011TE		
230	330	110			HALP233311GE					
230	330	180			HALP233318GE					
230	400	110			HALP234011GE					
230	600	110			HALP236011GE					
250	255	120				MGRP252612GE				
250	400	120				MGRP254012GE				
300	300	80	STB303008	SSTB303008						
300	300	120	STB303012	SSTB303012						
300	300	132							OPCP303013GE	OPCP303013TE
300	400	120	STB304012	SSTB304012						
300	400	132							OPCP304013GE	OPCP304013TE
300	500	120	STB305012	SSTB305012						
300	600	120	STB306012	SSTB306012						
300	600	132							OPCP306013GE	OPCP306013TE
400	400	120	STB404012	SSTB404012						
400	600	120	STB406012	SSTB406012						
400	600	132							OPCP406013GE	OPCP406013TE
400	800	120	STB408012	SSTB408012						
405	400	120				MGRP414012GE				

* Ajouter -316 au numéro d'article si l'acier inoxydable 316L est nécessaire.

ABS						Hauteur	Largeur	Profondeur
boîtier de petite taille plaque d'obturation pleine	boîtier de petite taille couvreclerc transparent	boîtier de taille moyenne plaque d'obturation pleine	boîtier de taille moyenne couvreclerc transparent	boîtier de grande taille plaque d'obturation pleine	boîtier de grande taille couvreclerc transparent			
						160	160	90
DABP162409GE	DABP162409TE					160	240	91
DABP162412GE	DABP162412TE					160	240	121
						160	260	90
						160	360	90
						160	560	90
		SABP181808GE	SABP181808TE			175	175	75
		SABP181810GE	SABP181810TE			175	175	100
		SABP181813GE	SABP181813TE			175	175	125
		SABP181815GE	SABP181815TE			175	175	150
		SABP182508GE	SABP182508TE			175	250	75
		SABP182510GE	SABP182510TE			175	250	100
		SABP182515GE	SABP182515TE			175	250	150
						200	200	80
						200	200	120
				OABP202013GE	OABP202013TE	200	200	132
						200	300	80
						200	300	120
				OABP203013GE	OABP203013TE	200	300	132
						200	400	80
						200	400	120
				OABP204013GE	OABP204013TE	200	400	132
						200	500	120
						200	600	120
						200	800	120
						230	200	110
DABP233009GE	DABP233009TE					230	300	86
DABP233011GE	DABP233011TE					230	300	111
						230	330	110
						230	330	180
						230	400	110
						230	600	110
						250	255	120
						250	400	120
						300	300	80
						300	300	120
				OABP303013GE	OABP303013TE	300	300	132
						300	400	120
				OABP304013GE	OABP304013TE	300	400	132
						300	500	120
						300	600	120
				OABP306013GE	OABP306013TE	300	600	132
						400	400	120
						400	600	120
				OABP406013GE	OABP406013TE	400	600	132
						400	800	120
						405	400	120

Interface homme-machine





FAITES VOT



TÔLE D'ACIER

Armoire PC	console	console	console	console
	compact simple porte	compact double porte	modulaire simple porte	modulaire double porte
IP 44	IP 66	IP 55	IP 66	IP 55
IK 10	TYPE 4, 12, 13	TYPE 12, 13	TYPE 4, 12, 13	TYPE 12, 13
	IK 10	IK 10	IK 10	IK 10
H : 1600	H : 985	H : 985	H : 1450	H : 1450
L : 600	L : 600 - 1000	L : 1200 - 1600	L : 600 - 1000	L : 1200 - 1600
P : 600 - 800	P : 400	P : 400	P : 985	P : 985

TRE CHOIX !



ACIER INOXYDABLE

ALUMINIUM

TÔLE D'ACIER

console	console	console	console	panneau de commande	armoires de commande
compact simple porte	compact double porte	modulaire simple porte	modulaire double porte		
IP 66 TYPE 4X, 12, 13 IK 10	IP 55 TYPE 12, 13 IK 10	IP 66 TYPE 4X, 12, 13 IK 10	IP 55 TYPE 12, 13 IK 10	IP 65	IP 55
H : 985 L : 600 - 1000 P : 400	H : 985 L : 1200 P : 400	H : 985 L : 600 - 1000 P : 985	H : 1450 L : 1200 - 1600 P : 985	H : 309 - 495 L : 395 - 542 P : 200	H : 300 - 600 L : 300 - 600 P : 155 - 210



Interface homme-machine

CONSOLES

Hauteur	Largeur	Profondeur	tôle d'acier				acier inoxydable			
			console compacte simple porte	console compacte double porte	console modulaire simple porte	console modulaire double porte	console compacte simple porte acier inoxydable 304 ★	console compacte double porte acier inoxydable 304 ★	console modulaire simple porte acier inoxydable 304 ★	console modulaire double porte acier inoxydable 304 ★
250	600	985			MPC062R5				MPCS062	
250	800	985			MPC082R5				MPCS082	
250	1000	985			MPC102R5				MPCS102	
250	1200	985			MPC122R5				MPCS122	
250	1600	985			MPC162R5				MPCS162	
500	600	494			MPC061R5				MPCS061	
500	800	494			MPC081R5				MPCS081	
500	1000	494			MPC101R5				MPCS101	
500	1200	494			MPC121R5				MPCS121	
500	1600	494			MPC161R5				MPCS161	
700	600	500			MPC063R5				MPCS063	
700	800	500			MPC083R5				MPCS083	
700	1000	500			MPC103R5				MPCS103	
700	1200	500				MPC123R5				MPCS123
700	1600	500				MPC163R5				MPCS163
985	600	400	MPG06R5				MPGS06			
985	800	400	MPG08R5				MPGS08			
985	1000	400	MPG10R5				MPGS10			
985	1200	400		MPG12R5				MPGS12		
985	1600	400		MPG16R5						

★ Ajouter -316 au numéro d'article si l'acier inoxydable 316L est nécessaire.

ARMOIRES PC

Hauteur	Largeur	Profondeur	tôle d'acier
			Armoire PC
1600	600	600	MCM16066
1600	600	800	MCM16068

ARMOIRES DE COMMANDE

Hauteur	Largeur	Profondeur	tôle d'acier	aluminium
			armoires de commande	panneau de commande
300	300	155	OICE303015	
300	400	210	OICE304021	
309	525	200		OICP305220
345	395	200		OICP343920
354	525	200		OICP355220
398	525	200		OICP395220
400	400	210	OICE404021	
400	600	210	OICE406021	
415	470	200		OICP414720
495	542	200		OICP495420
500	500	210	OICE505021	
500	600	210	OICE506021	
600	600	210	OICE606021	

SECTIONS MURALES



S1MWF / S2MWF



S1MTBB / S2MRB



S1MSJ / S2MSJ



S1MWJV / S2MWJV



S1MWJH / S2MWJH

ARTICULATIONS INTERMÉDIAIRES



S1ME / S2ME



S1MIJ / S2MIJ



S1MER / S2MER

ACCOUPLEMENT



S1MFC / S2MFC




S1MFEC / S2MFEC

PROFILÉS



S1MT / S2MT

Climatisation






FAITES VOTRE CHOIX



UNITÉS DE REFROIDISSEMENT

E-NEXT	E-NOX	Slim Fit	Extreme	DEK
intérieur vertical	extérieur vertical	intérieur vertical	vertical	intérieur toit
IP 55	IP 55	IP 54	IP 66, IP 69	IP 54
TYPE 12	TYPE 12, 4, 4X	TYPE 12	TYPE 12, 3R, 4X	



CHAUFFAGE ET ANTI-CONDENSATION

CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE ET DE L'HUMIDITÉ

RÉSISTANCES CHAUFFANTES	RÉSISTANCES CHAUFFANTES VENTILÉES	THERMOSTATS	HYGROSTATS
----------------------------	--------------------------------------	-------------	------------

TRE CHOIX !



EFFET VORTEX

BP, HT

**intérieur, extérieur
vertical**

IP 54 / IP 66

TYPE 12 / TYPE 4 /
TYPE 4X



**ÉCHANGEURS
THERMIQUES
AIR/AIR**

MIX

**intérieur
vertical**

IP 54



VENTILATION

EF

**intérieur
vertical**

IP 54

TYPE 12

EPF

**extérieur
vertical**

IP 55

TYPE 12



RFU

**intérieur
toit**

IP 33 / IP 54

TYPE 12 / TYPE 4 /
TYPE 4X



REFROIDISSEURS

TCW / TAL



ÉCHANGEURS THERMIQUES AIR/EAU

BLU / BIT



Climatisation :

Technologies de refroidissement par air

	unités de refroidissement				
	intérieur vertical acier galvanisé ou acier inoxydable	extérieur vertical acier galvanisé ou acier inoxydable	extérieur support mince acier galvanisé	intérieur toit, acier galvanisé ou acier inoxydable	intérieur/extérieur lavage, IP 69 acier inoxydable
Capacité de refroidissement (W)					
400	NXT04		S0603	DEK04	
600			S0605		X2302
700	NXT06	NOX06			
800	NXT08	NOX08		DEK08	
1000	NXT10	NOX10			
1200	NXT12	NOX12		DEK12	
1300			S1010		
1500				DEK15	
1600	NXT16	NOX16			
2000	NXT20	NOX20	S1015	DEK20	
2300			S1620		
3000	NXT30	NOX30	S1640	DEK30	
4000	NXT40	NOX40		DEK40	
6000	NXT60	NOX60			
8000	EGO80	EM080			
9000	EGO A0	EMOA0			
15000	EGO A5				

	ventilation									
	intérieur vertical 230 V	intérieur vertical 115 V	intérieur vertical 24 V CC	extérieur vertical 230 V	extérieur vertical 115 V	extérieur vertical 24 V CC	toit IP 33 230 V	toit IP 54 230 V	toit IP 33 115 V	toit IP 54 115 V
Débit d'air (m³/h)										
25	EF100R5	EF100-115R5	EF100-24R5							
56				EFP200R5	EFP200-115R5	EFP200-24VACR5				
61	EF200R5	EF200-115R5	EF200-24R5							
100				EFP220R5	EFP220-115R5					
110	EF220R5	EF220-115R5	EF220-24R5							
145				EFP250R5	EFP250-115R5					
156	EF250R5	EF250-115R5	EF250-24R5							
233				EFP300R5	EFP300-115R5					
256	EF300R5	EF300-115R5	EF300-24R5							
350								RFU5005R5		RFU5015R5
480	EF500R5	EF500-115R5								
500							RFU5003R5		RFU5013R5	
505				EFP500R5	EFP500-115R5					
550								RFU7005R5		RFU7015R5
640	EF600R5	EF600-115R5								
700							RFU7003R5		RFU7013R5	
750								RFU10005R5		RFU10015R5
770				EFP600R5	EFP600-115R5					
845	EF700R5	EF700-115R5								
925				EFP700R5	EFP700-115R5					
1000							RFU10003R5		RFU10013R5	

	effet vortex				
	intérieur, extérieur aluminium TYPE 12	intérieur, extérieur aluminium TYPE 4	intérieur, extérieur aluminium TYPE 4X	haute température intérieur, extérieur aluminium TYPE 4	haute température intérieur, extérieur acier inoxydable TYPE 4X
Capacité de refroidissement (W)					
162	BP4008	BP4608	BP4608SS		
293	BP4015	BP4615	BP4615SS	HT4615	HT4615SS
586	BP4030	BP4630	BP4630SS	HT4630	HT4630SS
820	BP4040	BP4640	BP4640SS	HT4640	HT4640SS

Échangeurs thermiques air/air		Échangeurs thermiques air/eau	
Capacité de refroidissement	intérieur, acier galvanisé ou acier inoxydable	Capacité de refroidissement (W)	Série BLU
22 W/K	MIX22	1100	BLU10
36 W/K	MIX36	1750	BLU18
50 W/K	MIX50	2500	BLU25**
80 W/K	MIX80	3500	BLU35
		4500	BLU45
		6000	BLU60
		10000	BLUA0
		15000	BLUA5
		25000	BLUB5

★★ support de toit

	chauffage et anti-condensation					
	petite résistance chauffante anti-condensation	grande résistance chauffante anti-condensation	résistance chauffante compacte anti-condensation sans thermostat	résistance chauffante compacte anti-condensation avec thermostat	résistances chauffantes ventilées anti-condensation	résistances chauffantes ventilées anti-condensation avec thermostat
Capacité de chauffage (W)						
10	EGK010					
15		EHG015				
20	EGK020					
30	EGK030	EHG030				
45		EHG045				
50			ECH50	ECHT50		
60		EHG060				
75		EHG075				
100		EHG100	ECH100	ECHT100	EHV100	
150		EHG150	ECH150	ECHT150	EHV150	
200					EHV200	
250					EGL250UL230	
250					EGL250UL115 *	
300					EHV300	
400					EGL400UL230	
400					EGL400UL115 *	
400					EHV400	
550						ECR550

★ 115 V

Climatisation : Technologies de refroidissement par liquide



REFROIDISSEURS D'EAU INDUSTRIELS

Série Mini TCW
900 W à 4450 W

Série TAL
2300 W à 400000 W

Mini refroidisseurs d'eau industriels	
Capacité de refroidissement (W)*	Série TCW
900	TCW08
1600	TCW12
2200	TCW19
3000	TCW31
3900	TCW41

Refroidisseurs d'eau industriels			
Capacité de refroidissement (W)*	Série TAL/TCW	Capacité de refroidissement (W)*	Série TAL/TCW
2300	TAL24	24800	TALB5
2900	TAL29	29000	TALB9
3600	TAL37	35800	TALC5
4550	TAL46	40000	TALD0
6000	TAL57	47000	TALD9
8100	TAL76	55000	TALE6
9950	TAL93	67000	TALF8
10900	TALA0	80000	TALG9
11400	TALA1	94000	TALI4
12400	TALA3	110000	TALM0
17800	TALA5	134000	TALO6
20100	TALA8		

Échangeurs thermiques eau/air	
Capacité de refroidissement (W)	Série SAW
5000W	SAW50
10000W	SAWA0

★ à 50 Hz

D'autres refroidisseurs sont disponibles pour répondre aux applications exigeantes :



AUTRES REFROIDISSEURS

TCO/TAO

Refroidisseurs d'huile industriels

TCI

Brouilleurs à serpentin

TAU

Refroidisseurs pour fluides contaminés



Associez des échangeurs de chaleur air/eau à des refroidisseurs pour obtenir une solution de refroidissement d'armoire entièrement intégrée.



ÉCHANGEURS THERMIQUES AIR/EAU

BLU

vertical
IP 55

BIT

toit
IP 55



LIQUIDES NVENT

903-TX
93 % d'éthylène glycol

Inhibiteur
de corrosion

Biocide-algicide

903-TX-Mixed
30 % d'éthylène glycol,
70 % d'eau


Monoéthylène glycol inhibé
conforme à la norme FDA

Automatisation d'atelier de panneaux





FAITES VOTRE



CENTRES DE MODIFICATION DES ARMOIRES

	ModCenter 163	ModCenter 263	ModCenter 280	ModCenter 293
	simple porte	double porte	double porte	double porte
Armoires :	1600 × 1250	1600 × 2200	2060 × 2200	2380 × 2200
Panneaux :	1650 × 2400	1600 × 2400	2020 × 2400	2340 × 2400

MACHINES DE DÉCOUPE DE RAILS ET DE GAINES DE CÂBLES

NCCUT2000	
Longueur de coupe :	140 × 2000 mm
Précision :	0,5 mm
Imprimante d'étiquettes :	✓


TRE CHOIX !




MACHINES DE TRAITEMENT DES FILS

	Poste de travail filaire modulaire PWA1000	Assistant personnel filaire PWA5000	Centre de traitement des fils PWA6000
Traitement des fils :	(Dé)centralisé	Décentralisé	Centralisé
Coupe transversale du fil :	0,5 - 16 mm ²	0,5 - 2,5 mm ²	0,5 - 2,5 mm ²
Coupe en longueur :	✓	✓	✓
Dénudage :	✓	✓	✓
Sertissage :	✓	✓	✓
Impression directe sur le fil :	-	-	✓
Regroupement :	-	-	✓
Alimentation par fil :	Configurable	8 bobines de fil	12 bobines de fil
En option, alimentation par fil externe :	Stockage configurable comprenant des boîtes et des bobines		
Logiciel :		Personal Wiring Suit	
Imprimante d'étiquettes :	en option	en option	-

Automatisation d'atelier de panneaux





Automatisation d'atelier de panneaux



**RÉDUCTION
DE 80 %**
de la main-d'œuvre
par rapport à l'usinage traditionnel



DÉCOUPES



TROUS



FILETAGE



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES




Installation rapide
grâce à 21 fentes
porte-outils



Les broches munies de vis à billes permettent un usinage de haute précision et un contrôle strict des tolérances. La machine est parfaite pour les grandes découpes et les filetages de diamètre.

Les broches offrent également l'un des temps de traitement de matériau les plus rapides du marché



Un système de lubrification intelligent et respectueux de l'environnement prolonge la durée de vie de l'outil sans déversement excessif pour maintenir le produit usiné propre



Large surface permettant l'usinage simultané de plusieurs panneaux d'armoires, jusqu'à 2380 mm de hauteur

Automatisation d'atelier de panneaux



**RÉDUCTION
DE 60 %**
de la main-d'œuvre
par rapport à la découpe
traditionnelle



RAILS DIN



GAINES DE CÂBLES



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES




Faibles coûts grâce à un
logiciel d'imbrication qui
réduit la perte de matériau



Les étiquettes sont
imprimées pour identifier
les pièces finies



Machine de coupe rapide,
précise et facile à utiliser



Coupe précise grâce à
une butée automatisée

Automatisation d'atelier de panneaux



**RÉDUCTION
DE 75 %**
de la main-d'œuvre
par rapport au traitement
traditionnel des fils



DÉCOUPE



DÉNUDAGE




SERTISSAGE



MARQUAGE



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES




Impression directe pour
marquer l'identification
de la source et de la
cible de chaque côté
des fils



Découpe, dénudage,
sertissage, marquage et
regroupement entièrement
automatisés des fils, pour
une productivité et une
qualité élevées





AUTRES MACHINES DE TRAITEMENT DES FILS



PWA1000 est un poste de travail modulaire pour le traitement semi-automatisé des fils ; il comprend une table de travail ergonomique pour la préfabrication ou pour une utilisation directe dans les ateliers de panneaux




PWA5000 est une solution mobile et entièrement automatisée de traitement des fils ; elle comprend une imprimante d'étiquettes séparée qui est idéale pour une utilisation directe dans les ateliers de panneaux. L'écran tactile fournit les détails de connexion filaire à l'opérateur

Rendement accru grâce au stockage automatisé de 12 bobines avec des temps de changement rapides



Écran tactile pour faire fonctionner la machine facilement. Interfaces avec logiciels CAE tels que EPLAN Pro Panel et Smart Wiring



Les fils sont placés sur des rubans adhésifs dans un ordre prédéfini afin de réduire les coûts en optimisant le câblage du panneau

Automatisation d'atelier de panneaux

Centres de modification des armoires

N° de portes	Armoires usinables, tous les côtés		Panneaux usinables et platines de montage		Encombrement de la machine		Article n°
	H (mm)	L (mm)	H (mm)	L (mm)	L (mm)	P (mm)	
1	Jusqu'à 1600	Jusqu'à 1250	Jusqu'à 1650	Jusqu'à 2400	3524	4500	MODC163B
1	Jusqu'à 1600	Jusqu'à 1250	Jusqu'à 1650	Jusqu'à 2400	3524	4500	MODC163S
2	Jusqu'à 1600	Jusqu'à 2200	Jusqu'à 1600	Jusqu'à 2400	3524	4500	MODC263B
2	Jusqu'à 1600	Jusqu'à 2200	Jusqu'à 1600	Jusqu'à 2400	3524	4500	MODC263S
2	Jusqu'à 2060	Jusqu'à 2200	Jusqu'à 2020	Jusqu'à 2400	4128	4500	MODC280B
2	Jusqu'à 2060	Jusqu'à 2200	Jusqu'à 2020	Jusqu'à 2400	4128	4500	MODC280S
2	Jusqu'à 2380	Jusqu'à 2200	Jusqu'à 2340	Jusqu'à 2400	4128	4500	MODC293B
2	Jusqu'à 2380	Jusqu'à 2200	Jusqu'à 2340	Jusqu'à 2400	4128	4500	MODC293S

Machines de coupe de gaines de câbles et de rails

Description	Encombrement de la machine		Article n°
	L (mm)	P (mm)	
Machines de coupe de gaines de câbles et de rails DIN	4216	900	NCCUT2000

Machines de traitement des fils

Description	Encombrement de la machine		Article n°
	L (mm)	P (mm)	
Poste de travail filaire modulaire	1250	800	PWA1000
Assistant personnel filaire	840	960	PWA5000
Centre de traitement des fils	1050	1150	PWA6000

Dans le cadre de notre politique de développement continu, nous nous réservons le droit de modifier nos conceptions à tout moment. Il se peut donc que l'un des produits illustrés ne soit pas identique à celui que nous vous fournirons, mais il répondra de toute façon aux normes mentionnées dans la brochure. Bien que nous ayons apporté tout le soin possible à la rédaction du présent catalogue, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas d'erreur ou de modification. Toutes les dimensions présentées dans ce catalogue sont exprimées en millimètres (mm), sauf indication contraire.



Notre éventail complet de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

RAYCHEM

SCHROFF