

# Strut Nut without Spring



## CARACTERISTICAS

Used to create metal frames with nVent CADDY Eristrut channels

## ESPECIFICAÇÕES

Static Load Safety Factor: 3:1


Table 1/1

| Número de catálogo | Número do artigo | Material                        | Acabamento         | Tamanho da haste (RS) | Espessura (T) | Torque (TQ) |
|--------------------|------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|-------------|
| NUTM6EG            | 314995           | Aço                             | Electrogalvanized  | 6                     | 6 mm          | 12 N·m      |
| NUTM6HD            | 315000           | Aço                             | Hot-Dip Galvanized | 6                     | 6 mm          | 12 N·m      |
| NUTM6S6            | 315140           | Stainless Steel 316 (EN 1.4401) |                    | 6                     | 6 mm          | 12 N·m      |
| NUTM8EG            | 315015           | Aço                             | Electrogalvanized  | 8                     | 6 mm          | 28 N·m      |
| NUTM8HD            | 315010           | Aço                             | Hot-Dip Galvanized | 8                     | 6 mm          | 28 N·m      |
| NUTM8S6            | 315150           | Stainless Steel 316 (EN 1.4401) |                    | 8                     | 6 mm          | 28 N·m      |

| Número de catálogo | Número do artigo | Material                        | Acabamento         | Tamanho da haste (RS) | Espessura (T) | Torque (TQ) |
|--------------------|------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|-------------|
| NUTM10EG           | 315025           | Aço                             | Electrogalvanized  | 10                    | 8 mm          | 55 N·m      |
| NUTM10HD           | 315020           | Aço                             | Hot-Dip Galvanized | 10                    | 8 mm          | 55 N·m      |
| NUTM10S6           | 315160           | Stainless Steel 316 (EN 1.4401) |                    | 10                    | 8 mm          | 55 N·m      |
| NUTM12EG           | 315035           | Aço                             | Electrogalvanized  | 12                    | 8 mm          | 55 N·m      |
| NUTM12HD           | 315030           | Aço                             | Hot-Dip Galvanized | 12                    | 8 mm          | 55 N·m      |
| NUTM12S6           | 315170           | Stainless Steel 316 (EN 1.4401) |                    | 12                    | 8 mm          | 55 N·m      |
| NUTM16EG           | 315036           | Aço                             | Electrogalvanized  | 16                    | 11.7 mm       | 125 N·m     |
| NUTM16HD           | 315037           | Aço                             | Hot-Dip Galvanized | 16                    | 11.7 mm       | 125 N·m     |

| Pull-Out Strength |              |                   |        |        |
|-------------------|--------------|-------------------|--------|--------|
| Part Number       | Channel Type | Channel Thickness |        |        |
|                   |              | 2,5 mm            | 2 mm   | 1,5 mm |
| NUTM6xx           | A, C         | 2000 N            | 2000 N | 2000 N |
|                   | D, E         | 2000 N            | -      | -      |
| NUTM8xx           | A, C         | 3330 N            | 3330 N | 3330 N |
|                   | D, E         | 3330 N            | -      | -      |
| NUTM10xx          | A, C         | 4890 N            | 4440 N | 4440 N |
|                   | D, E         | 4890 N            | -      | -      |
| NUTM12xx          | A, C         | 4890 N            | 4660 N | 4440 N |
|                   | D, E         | 3670 N            | -      | -      |
| NUTM12Txx         | A            | 5670 N            | 5050 N | 4440 N |
|                   | D, E         | 4250 N            | -      | -      |
| NUTM16xx          | A            | 5670 N            | 4660 N | 4440 N |
|                   | D, E         | 4250 N            | -      | -      |

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221  
Opção 1 – Apoio ao cliente  
Opção 2 – Assistência  
técnica

Europa

Países Baixos:  
+31 800-0200135  
França:  
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:  
800 1890272  
Outros países:  
+31 13 5835404

APAC

Xangai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE

