

Basic PDU, EB0xxx, 400 VAC, 3-PH

Data Solutions

Modular, compact PDU. Ultra-Low Profile Design



CARACTERÍSTICAS

Enlogic Basic Power Distribution Units enable power in Cabinets as well as Open Frame Racks and Wall-Mount enclosures

Input Voltage 400 VAC, 3-phase

C13 and C19 outlets

1RU aluminum profile

Adjustable Toolless Mounting

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/6

Número de catálogo	Família de produtos	Tipo	Product Type	Tipo de soquete	Socket Quantity	Cor
EB0403	Enlogic	Basic PDU	Socket Strip	(36) C13, (6) C19	42	Black
EB0450	Enlogic	Basic PDU	Socket Strip	(21) C13/C19	42	Black
EB0401	Enlogic	Basic PDU	Socket Strip	(6) C19	6	Black
EB0402	Enlogic	Basic PDU	Socket Strip	(24) C13, (6) C19	30	Black
EB0811	Enlogic	Basic PDU	Socket Strip	(30) C13, (12) C19	42	Black
EB0850	Enlogic	Basic PDU	Socket Strip	(24) C13/C15, (24) C13/C15/C19/C21	48	Black

Número de catálogo	Família de produtos	Tipo	Product Type	Tipo desoque	SocketQuantity	Cor
EB0807	Enlogic	Basic PDU	Socket Strip	(6) C19	6	Black
EB0808	Enlogic	Basic PDU	Socket Strip	(12) C13, (12) C19	24	Black
EB0809	Enlogic	Basic PDU	Socket Strip	(18) C13, (6) C19	24	Black
EB0812	Enlogic	Basic PDU	Socket Strip	(36) C13, (12) C19	48	Black

Table 2/6						
Número de catálogo	Circuit Breaker	Switched Outlets	Circuit Breaker Quantity	Power Rating	Input Cable Length	Input Cable Location
EB0403	No Circuit Breaker	Não	0	11.0 kVA	3m	Top Feed
EB0450	No Circuit Breaker	Não	0	11.5 kVA North America, 11.0 kVA International	1.8m	Top Feed
EB0401	16 A, 1-pole, Hy-Mag	Não	0		3m	Top Feed
EB0402	16 A, 1-pole, Hy-Mag	Não	0		3m	Top Feed
EB0811	16 A, 1-pole, Hy-Mag	Não	6	22.0 kVA	3m	Top Feed
EB0850	16 A, 1-pole, Hy-Mag	Não	6	17.3 kVA North America, 22.1 kVA International	1.8m	Top Feed
EB0807	16 A, 1-pole, Hy-Mag	Não	6		3m	Top Feed
EB0808	16 A, 1-pole, Hy-Mag	Não	6		3m	Top Feed
EB0809	16 A, 1-pole, Hy-Mag	Não	6		3m	Top Feed
EB0812	16 A, 1-pole, Hy-Mag	Não	6		3m	Top Feed

Table 3/6

Número de catálogo	Input Voltage	Phase	Interrupt Rating	Tensão nominal	Max Power Input	On/Off Switch Included
EB0403	380 – 415V	3 PH		415V	11.0 kVA	Não
EB0450	380 – 415V	3 PH		415V	11.5 / 11.0 kVA	Não
EB0401	400V	3 PH WYE	5kAIC		11.0 kVA	
EB0402	400V	3 PH WYE	5kAIC		11.0 kVA	
EB0811	380 – 415V	3 PH		415V	22.0 kVA	Não
EB0850	380 – 415V	3 PH		415V	17.3 / 22.1 kVA	Não
EB0807	400V	3 PH WYE	5kAIC		22.0 kVA	
EB0808	400V	3 PH WYE	5kAIC		22.0 kVA	
EB0809	400V	3 PH WYE	5kAIC		22.0 kVA	
EB0812	400V	3 PH WYE	5kAIC		22.0 kVA	

Table 4/6

Número de catálogo	Amperage (Derated Amperage)	Output Voltage	Rack Units	Plug Type	Metering Type	Removable Input Cable
EB0403	16 A	230VAC	0U	IEC 60309 516P6 (IP44)	None	Não
EB0450	20 A (16 A) North America, 16 A International	208 – 230VAC	0U	IEC 60309 520P6/516P6	None	Não
EB0401	16 A	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 516P6 (IP44)	None	Não
EB0402	16 A	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 516P6 (IP44)	None	Não
EB0811	32 A	230VAC	0U	IEC 60309 532P6 (IP44)	None	Não

Número de catálogo	Amperage (Derated Amperage)	Output Voltage	Rack Units	Plug Type	Metering Type	Removable Input Cable
EB0850	30 A (24 A) North America, 32 A International	208 – 230VAC	0U	IEC 60309 530P6/532P6	None	Não
EB0807	32 A	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 532P6 (IP44)	None	Não
EB0808	32 A	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 532P6 (IP44)	None	Não
EB0809	32 A	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 532P6 (IP44)	None	Não
EB0812	32 A	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 532P6 (IP44)	None	Não

Table 5/6

Número de catálogo	Material	Acabamento	Altura	Largura	Profundidade	Peso
EB0403	Aço	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	1490mm	52mm	53mm	6.11kg
EB0450	Aço	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	1490mm	56mm	55mm	9.5kg
EB0401						
EB0402						
EB0811	Aço	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	1750mm	55mm	53mm	9.02kg
EB0850	Aço	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	1780mm	56mm	55mm	10kg

Número de catálogo	Material	Acabamento	Altura	Largura	Profundidade	Peso
EB0807						
EB0808						
EB0809						
EB0812						

Table 6/6

Número de catálogo	Quantidade por embalagem
EB0403	1
EB0450	1
EB0401	1
EB0402	1
EB0811	1
EB0850	1
EB0807	1
EB0808	1
EB0809	1
EB0812	1

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Please order bracket for vertical mounting separately.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE