

Řešení systému ramene rozhraní člověk-stroj (HMI)

Zlepšete pohodlí a produktivitu pracovníků pomocí flexibilních modulárních systémů ramene

Řešení ramen nVent HOFFMAN pro průmyslová rozhraní člověk-stroj (HMI) nabízejí širokou škálu modulárních a konfigurovatelných ergonomických možností připevnění.

Systémy nabízejí flexibilitu a přizpůsobitelnost potřebnou k individuálním řešením pohodlí pracovníků a prostorových omezení.

- ✓ Různé možnosti maximální nosnosti
- ✓ Snadná konfigurace pro potřeby aplikací, včetně stísněných prostor a svislé montáže
- ✓ Speciálně navržené součásti, včetně ramen, držáků a spojek, lze kombinovat a přizpůsobovat pro montáž rozhraní na stěnu, základnu nebo skříň



1

Snadná konfigurace

2

Snadná montáž a možnost nastavení na místě

3

Okamžitě k dispozici pro objednání

Jak vybrat správné komponenty pro konkrétní systém HMI

1. Vyberte jmenovité zatížení a materiál

	ŘADA COMPACT - Nákladově efektivní - Nastavitelné na místě - Široká škála možností zatížení			ŘADA SYSPEND - Atraktivní, moderní a čistý design - Nastavitelné na místě - Instalace jednou osobou - Ideální pro náročné průmyslové aplikace		
	Řada Compact 2	Řada Compact 4	CS480	Syspend 180-Max	Syspend 281-Max	Syspend Sanitary
						
Max. zátěž	101 lbs/ 45,8 kg	337 lbs/ 152,9 kg	89.6 lbs/ 40,6 kg	180 lbs/ 81,6 kg	281 lbs/ 127,5 kg	90 lbs/ 40,8 kg
Materiál	Hliník	Ocel	Broušená nerezová ocel 304	Hliník	Hliník	Leštěná nerezová ocel 304
Stupně krytí IP	IP55	IP55	IP66	IP65	IP65	IP66/IP69K

2. Zvolte možnost montáže: na stěnu, podlahu nebo stroj



3. Vyberte správnou délku ramen



4. Zvolte spojky a kolena pro zamýšlené úpravy na místě



5. Smontujte



Naše silné portfolio značek

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE