

Brațe de susținere pentru sistemele de interfață om-mașină (HMI)

Îmbunătățiți confortul și productivitatea lucrătorilor cu sistemele de brațe de susținere flexibile și modulare

Brațele de susținere pentru sistemele industriale de interfață om-mașină (HMI) nVent HOFFMAN asigură accesul la o gamă largă de opțiuni de suport ergonomic, modulare și configurabile.

Sistemele oferă flexibilitatea necesară pentru a se plia pe constrângerile de spațiu, mediu și cerințele de confort pentru lucrătorii individuali.

Syspend 180-Max



- ✓ O varietate de opțiuni privind capacitatea maximă de încărcare
- ✓ Ușor de configurat pentru nevoile aplicației, inclusiv în condiții de spațiu restrâns și pentru montare verticală
- ✓ Concepute special astfel încât componentele, inclusiv brațele, suporturile și cuplajele, să poată fi combinate pentru montarea interfețelor pe pereți, pe baze sau în dulapuri

1

Ușor de configurat

2

Ușor de asamblat și reglabile pe teren

3

Disponibile pentru comandă din magazin

Cum se aleg componentele corecte pentru sistemul dvs. HMI

1. Alegeți sarcina nominală și materialul

	COMPACT SERIES • Rentabile • Reglabile pe teren • Gamă largă de opțiuni privind greutatea			SYSPEND SERIES • Design atractiv, modern și cu linii simple • Reglabile pe teren • Se pot instala de o singură persoană • Ideale pentru aplicații industriale solicitante		
	Compact Series 2	Compact Series 4	CS480	Syspend 180-Max	Syspend 281-Max	Syspend Sanitary
						
Sarcină max.	101 lbs/45,8 kg	337 lbs/152,9 kg	89,6 lbs/40,6 kg	180 lbs/81,6 kg	281 lbs/127,5 kg	90 lbs/40,8 kg
Material	Aluminiu	Oțel	Oțel inoxidabil șlefuit 304	Aluminiu	Aluminiu	Oțel inoxidabil polisat 304
Clasă de protecție IP	IP55	IP55	IP66	IP65	IP65	IP66/IP69K

2. Alegeți opțiunea de montare: pe perete, podea sau utilaj



3. Alegeți brațele astfel încât să aibă lungimea corectă



4. Alegeți cuplajele și coturile pentru ajustările pe teren preconizate



5. Ansamblu



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE