

nVent ERIFLEX Flexbus HCBC Plate with PE Connection

Data Solutions



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Rigid tinned copper part provides strong electrical contact to maintain braid expansion during compression

HCBC Plate allows Flexbus Conductor insulation to overlap the connection palm

HCBC Plate with PE connection allows conductor to be added to interconnect neutral and ground/earth

Tinned copper allows for copper or aluminum conductor connections

Installs quickly and easily

RoHS compliant

ESPECIFICAÇÕES

Material: Copper

Acabamento: Tinned

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	A	B	C	D	E
FLEXPLATE100 PE	508183	115mm	100mm	45mm	51mm	70mm
FLEXPLATE50P E	508182	65mm	100mm	45mm	41mm	70mm


Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Tamanho do orifício 1 (HS1)	Tamanho do orifício 2 (HS2)	Espessura (T)	Tamanho do condutor	Peso unitário
FLEXPLATE100 PE	508183	12.5mm	18.5mm	5mm	960 mm², 1280 mm², 1810 mm²	0.71kg
FLEXPLATE50P E	508182	10.5mm	14.5mm	5mm	220 mm², 360 mm², 545 mm², 640 mm²	0.49kg

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

It is mandatory to use the HCBC Clamp associated with the HCBC Plate for proper Flexbus Conductor connection.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE