

Banco di lavoro EAT300

Soluzioni ergonomiche per la movimentazione dei materiali

Miglioramento del comfort e della sicurezza dei lavoratori,
ottimizzazione del flusso di lavoro



PANORAMICA

Il banco di lavoro inclinabile di nVent HOFFMAN EAT300, con altezza ed inclinazione regolabili, rende più facile e comodo il montaggio ed il cablaggio dei pannelli elettrici.

Il design ergonomico riduce i movimenti fisici inutili, limita la fatica e il sollevamento e rende più facile raggiungere i componenti. Sia in posizione eretta che in posizione abbassata, gli operatori possono equipaggiare i quadri di comando in modo ergonomico nella posizione più adatta alle proprie esigenze.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI PRINCIPALI



FACILE DA REGOLARE IN BASE ALLE ESIGENZE DEI SINGOLI OPERATORI

Il telaio è regolabile in altezza e può essere inclinato di 90 gradi. Ciò consente agli operatori di regolare e posizionare la superficie di lavoro in diverse posizioni per montare comodamente i componenti sui pannelli di controllo.



SUPPORTO ROBUSTO PER PANNELLI ED ASSEMBLAGGI PESANTI

Il banco ad azionamento elettrico migliora la sicurezza, l'efficienza e l'ergonomia, con una capacità di carico standard di 350 kg ed una larghezza di lavoro massima di 2150 mm quando si utilizza una prolunga (venduta separatamente).



SUPPORTO DI MONTAGGIO

Il banco può essere dotato di prolunghe per una maggiore sicurezza dell'operatore durante la movimentazione di carichi pesanti. Il versatile sistema di fissaggio comprende morsetti superiori e inferiori per fissare saldamente la piastra di montaggio al banco di lavoro.



MIGLIORE MOVIMENTAZIONE

Le speciali rotelle sul profilo scorrevole facilitano lo scorrimento laterale della piastra di montaggio assemblata all'interno dell'armadio, fornendo un supporto aggiuntivo per i carichi più pesanti.

SEMPLIFICA IL MONTAGGIO



MIGLIORA IL COMFORT E LA SICUREZZA DEGLI OPERATORI



MIGLIORA L'ORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA



RISPARMIO DI TEMPO PER IL MONTAGGIO E IL CABLAGGIO

SPECIFICHE

Materiale: lamiera d'acciaio

Dimensioni:

- Altezza della base: 31 pollici (777 mm)
- Corsa: 20 pollici (500 mm)
- Larghezza: 49 pollici (1240 mm)
- Larghezza massima con prolunga: 85 pollici (2150 mm)
- Profondità: 60 pollici (1530 mm)

Capacità di carico: 350 kg

Corpo:

- Codice colore: RAL 7024; RAL 3020
- Colore: Graphite gray; Traffic red
- Finitura: verniciato a polvere

ACCESSOIRES

Numero catalogo	Articolo	Descrizione	
EATEK00 	Prolunga del banco di lavoro	Per estendere il banco di lavoro EAT300 ad una larghezza massima di 2.150 mm.	Materiale: lamiera d'acciaio; rivestimento a polvere RAL 7024 bucciato Quantità nell'imballaggio: 1 estensione laterale con accessori di montaggio
EATEK01 	Prolunga del banco di lavoro	Progettato per aumentare la superficie di lavoro per piastre di montaggio (altezza inferiore a 1.600 mm) o per fornire un supporto aggiuntivo per pannelli più grandi (2.000 mm o più), evitando piegature durante l'assemblaggio.	Materiale: lamiera d'acciaio; rivestimento a polvere RAL 7024 bucciato Quantità nell'imballaggio: 1 profilo con accessori per il montaggio
EATCS01 	Sistema di fissaggio del banco di lavoro, retraibile	Per fissare saldamente una piastra di montaggio sul banco di lavoro.	Quantità nell'imballaggio: 4 morsetti con accessori di montaggio
EATCS02 	Sistema di fissaggio del banco di lavoro, scorrevole	Per fissare saldamente una piastra di montaggio sul banco di lavoro.	Quantità nell'imballaggio: 4 morsetti con accessori di montaggio
EATST03 	Kit scorrevole del banco di lavoro	Per fissare saldamente una piastra di montaggio al banco di lavoro ed inserirla lateralmente in un armadio, utilizzando il modello MTS09W.	Quantità nell'imballaggio: 2 profilati con accessori di montaggio
MTS09W 	Rotelle per kit di scorrimento EAT	Per l'inserimento laterale della piastra di montaggio in un armadio.	Quantità nell'imballaggio: 9 rotelle con accessori di montaggio.



Il nostro ricco portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE