

EAT300-montagetafel

Ergonomische oplossingen voor materiaalhantering

Verbeter het comfort en de veiligheid van medewerkers,
stroomlijn de workflow



OVERZICHT

Met de ergonomische nVent HOFFMAN EAT300-montagetafel met verstelbare hoogte en kantelhoek kunnen medewerkers makkelijker en comfortabeler elektrische panelen monteren en bedraden.

Het ergonomische ontwerp vermindert onnodige lichaamsbewegingen, beperkt inspanning en tillen tot een minimum en maakt het gemakkelijker om onderdelen te bereiken. Medewerkers kunnen staand of zelfs zittend bedieningskasten ergonomisch inrichten in de voor hen meest geschikte positie.

BELANGRIJKSTE FUNCTIES EN VOORDELEN



EENVOUDIG AAN TE PASSEN AAN INDIVIDUELE BEHOEFTE VAN MEDEWERKERS

Het frame is in hoogte verstelbaar en kan 90 graden worden gekanteld. Daardoor kunnen medewerkers het werkoppervlak eenvoudig in verschillende posities aanpassen en instellen, en zo componenten op een comfortabele manier monteren op bedieningspanelen.



KRACHTIGE ONDERSTEUNING VOOR ZWARE PANELEN EN CONSTRUCTIES

De elektrisch bediende tafel zorgt voor meer veiligheid, efficiëntie en ergonomie, met een standaarddraagvermogen van 350 kg en een maximale werkbreedte van 2150 mm bij gebruik van een tafelverlenger (afzonderlijk verkrijgbaar).



MONTAGESTEUN

De tafel kan worden uitgerust met verlengstukken voor betere veiligheid van medewerkers bij het hanteren van zware lasten. Het veelzijdige klemsysteem omvat boven- en onderklemmen om de montageplaat stevig aan de montagetafel te bevestigen.



VERBETERDE HANTERING

Speciale rollen op het schuifprofiel maken het gemakkelijk om de gemonteerde montageplaat zijwaarts in de behuizing te schuiven, wat extra ondersteuning biedt voor zwaardere lasten.

VEREENVOUDIG MONTAGE



VERBETER COMFORT EN VEILIGHEID
VOOR MEDEWERKERS



VERBETER ORGANISATIE
EN EFFICIËNTIE



BESPAAR TIJD BIJ MONTAGE
EN BEDRADING

SPECIFICATIES

Materiaal: plaatstaal

Afmetingen:

- hoogte onderstel: 777 mm (31 inch)
- inslag: 500 mm (20 inch)
- breedte: 1240 mm (49 inch)
- maximale breedte met verlengstuk: 2150 mm (85 inch)
- diepte: 1530 mm (60 inch)

Draagvermogen: 350 kg

Frame:

- kleurcode: RAL 7024; RAL 3020
- kleur: grafietgrijs; verkeerslichtrood
- Afwerking: gepoedercoat

ACCESSOIRES

Catalogusnummer	Item	Omschrijving	
EATEK00 	Verlengstuk montage tafel	Voor het verbreden van de EAT300-montage tafel tot een maximale breedte van 2150 mm.	Materiaal: plaatstaal; RAL 7024-structuurpoedercoating Aantal in verpakking: 1 zijkant verlenging met montagespecificiteiten
EATEK01 	Verlengstuk montage tafel	Ontworpen om het werkoppervlak te vergroten om platen te monteren (minder dan 1.600 mm hoog) of om extra ondersteuning te bieden voor grotere panelen (2.000 mm of hoger), waardoor buigen tijdens de montage wordt voorkomen.	Materiaal: plaatstaal; RAL 7024-structuurpoedercoating Aantal in verpakking: 1 profiel, inclusief montageaccessoires
EATCS01 	Klemsysteem montage tafel, intrekbaar	Voor het stevig bevestigen van een montageplaat aan de montage tafel.	Aantal in verpakking: 4 klemmen met montageaccessoires
EATCS02 	Klemsysteem montage tafel, glijder	Voor het stevig bevestigen van een montageplaat aan de montage tafel.	Aantal in verpakking: 4 klemmen met montageaccessoires
EATST03 	Glijprofielset montage tafel	Voor het veilig bevestigen van een montageplaat aan de montage tafel en het zijwaarts in een behuizing plaatsen met behulp van de MTS09W.	Aantal in verpakking: 2 profielen, inclusief montageaccessoires
MTS09W 	Rollers voor EAT-glijset	Voor het zijwaarts plaatsen van de montageplaat in een behuizing.	Aantal in verpakking: 9 rollers met montageaccessoires



Ons sterke merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHT