


Trapeze Sway Brace, Pipe

Data Solutions



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Seismically braces trapeze hangers

Retrofit ability allows for the brace to be installed after the trapeze assembly is installed

Works with brace members of schedule 40 pipe, EMT conduit, and rigid conduit

One wrench size fits all required hardware, eliminating the need to change tools

Shear-off head helps ensure correct torque and simplifies inspection

FM Specification Tested with the following brace members: 1-2 in Sch40 Pipe, 1 in EMT Conduit, and 1 in Rigid Conduit

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2


Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Tamanho da haste (RS)	Largura (W)	Espessura (T)
CSBR1	404566	Aço	Electrogalvanizado	10, 12, 16, 20	81.3mm	3.4mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	A	B	C
CSBR1	404566	88.9mm	86.4mm	29mm

FM Loads					
Part Number	Brace Member	Horizontal Capacity per Installation Angle from Vertical			
		30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
CSBR1	EN 10255 H	3360 N	4930 N	7730 N	7730 N

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE