

Terminal aéreo, rosca métrica



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICAS

Pontos de terminação de impacto de descarga atmosférica para uso com bases de terminal aéreo

Inclui porca para fixação à base de terminal aéreo

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Tamanho da rosca (TS)	Diâmetro (Ø)	Altura (H)	Peso unitário
LPAAR0515	710020	Aluminio	M16	15.88 mm	0.5 m	0.27 kg
LPCAR1010	711100	Copper	M10	11.11 mm	1 m	1.1 kg
LPCAR0510	711080	Copper	M10	11.11 mm	0.5 m	0.48 kg
LPCAR0515	711090	Copper	M16	15 mm	0.5 m	0.73 kg

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Tamanho da rosca (TS)	Diâmetro (Ø)	Altura (H)	Peso unitário
LPAAR1015	711070	Aluminio	M16	15.88 mm	1 m	0.53 kg
LPCAR1515		Copper	M16	15 mm	1.5 m	2.32 kg
LPCAR1015	711110	Copper	M16	15 mm	1 m	1.52 kg
LPCAR0615		Copper	M16	15 mm	0.6 m	0.89 kg
LPCAR2015	711010	Copper	M16	15 mm	2 m	3.1 kg


Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Em conformidade com	Certifications
LPAAR0515	710020		E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPCAR1010	711100	IEC® EN 62561-2	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPCAR0510	711080	IEC® EN 62561-2	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPCAR0515	711090	IEC® EN 62561-2, EN IEC 62561-2:2018	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPAAR1015	711070		E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPCAR1515		IEC® 62561-1, EN IEC 62561-2:2018	
LPCAR1015	711110	IEC® EN 62561-2, EN IEC 62561-2:2018	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPCAR0615		IEC® 62561-1, EN IEC 62561-2:2018	
LPCAR2015	711010	IEC® EN 62561-2, EN IEC 62561-2:2018	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Multiple Point Terminal, Metric Thread (CMP163) can be used on the top of tapered Air Terminals (M16 Thread Size parts, that are made of copper).

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE