

Grampo para haste de aterramento, haste ao condutor, bronze



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Para uso com hastes de aterramento de aço cobreado

Peças listadas pela UL 467 são adequadas para enterramento direto em solo ou concreto

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2


Número de catálogo	Número do artigo	Material	Diâmetro da haste de aterramento, nominal	Diâmetro da haste de aterramento, real (Ø)	Tamanho do condutor	Tamanho da chave inglesa
CP38	158155	Silicon Bronze	3/8"	9.7 mm	#10 sólido - #2 filamentado, 6 mm² Solid - 25 mm² Stranded	9/16"
C12	158260	Gunmetal	1/2"	12.5 - 12.7 mm	50 mm² filamentado máx.	14 mm

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Diâmetro da haste de aterramento, nominal	Diâmetro da haste de aterramento, real (Ø)	Tamanho do condutor	Tamanho da chave inglesa
CP58	158165	Silicon Bronze	1/2" - 5/8"	12.5 - 14.2 mm	#10 sólido - #2 filamentado, 6 mm² Solid - 25 mm² Stranded	3/4"
C58	158160	Gunmetal	1/2" - 5/8"	12.5 - 15 mm	70 mm² filamentado máx.	14 mm
C19	156900	Gunmetal	5/8" - 3/4"	14.2 - 19 mm	70 mm² filamentado máx.	14 mm
C200	156910	Gunmetal	5/8" - 3/4"	14.2 - 20 mm	70 mm² filamentado máx.	24 mm
C34	158170	Gunmetal	5/8" - 3/4"	14.2 - 17.2 mm	70 mm² filamentado máx.	14 mm
HDC1	158250	Silicon Bronze	1"	25.4 mm	#8 Solid - 4/0 Stranded, 10 mm² Solid - 95 mm² Stranded	13/16"

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Em conformidade com	Torque (TQ)	Certifications
CP38	158155		16.90 - 25.4 N·m	UL
C12	158260		25 N·m Max	
CP58	158165	IEC® EN 62561-1	16.90 - 25.4 N·m	UL, CSA-US, RUS, CSA, cUL
C58	158160	IEC® EN 62561-1	25 N·m Max	
C19	156900		25 N·m Max	
C200	156910		25 N·m Max	
C34	158170	IEC® EN 62561-1	25 N·m Max	
HDC1	158250		50.8 N·m	UL, cUL

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE