

Condutor isolado para proteção de lâminas de turbina eólica



CARACTERÍSTICAS

Teste de dobra de isolamento por frio de acordo com a UL® 758

ESPECIFICAÇÕES

Conductor Type:	Smooth Weave
Flammability Rating:	UL® 94V-0;UL® 1581 VW-1
Temperatura de trabalho:	-40 to 105 °C

Table 1/2

Número de catálogo	Material	Length (L)	Tamanho do condutor	Corte transversal	Diâmetro (Ø)	Espessura do isolamento
LPC050IN0047.0	Copper, Polyvinylchloride	47m	50 mm ² filamentado	50mm ²	17.27 mm	2 mm
LPA103IN0100.0	Aluminum, Polyvinylchloride	100m	70 mm ² filamentado	70mm ²	18.5 mm	2 mm

Table 2/2


Número de catálogo	Rigidez dielétrica
LPC050IN0047.0	20

Número de catálogo	Rigidez dielétrica
LPA103IN0100.0	20

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

LPA103IN, LPC050IN e LPC103IN representam o número de peça base e podem ser pedidos em comprimentos personalizados.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including vinyl chloride, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE