


Terminal Lug ou barramento à superfície de aço



Os moldes de grafite nVent ERICO Cadweld são criados e projetados para milhares de estilos de conexão e combinações de condutores.

DIAGRAMAS



CARACTERÍSTICAS

Forma uma conexão permanente de baixa resistência

Proporciona ligação molecular

As Conexões Exotérmicas nVent ERICO Cadweld são classificadas com a mesma capacidade de corrente que o condutor

Equipamento de instalação portátil sem fonte externa de energia necessária

Os instaladores podem ser facilmente treinados para fazer as conexões exotérmicas nVent ERICO Cadweld

As conexões podem ser inspecionadas visualmente

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/1

Número de catálogo	Número do artigo	Família do molde	Tamanho do lug/barramento	Conecta-se a
BWCAF		BW	1/16" x 1 1/4"	Steel Surface
BWDJH		BW	1/2" x 2"	Steel Surface

Número de catálogo	Número do artigo	Família do molde	Tamanho do lug/barramento	Conecta-se a
HLCEG		HL	1/4" x 1 1/2"	Steel Surface
BWCEF		BW	1/4" x 1 1/4"	Steel Surface
CGCEF		CG	1/4" x 1 1/4"	Steel Surface
CGDEH		CG	1/4" x 2"	Steel Surface
DFFEHLH		DF	1/4" x 2"	Steel Surface
CCCEH		CC	1/4" x 2" and wider	Steel Surface
CFDEHRH		CF	1/4" x 2" and wider	Steel Surface
CGKEM		CG	1/4" x 4"	Steel Surface
BWCCG		BW	1/8" x 1 1/2"	Steel Surface
BWCBK	240268	BW	2 mm x 30 mm	Steel Surface
CCCBK		CC	2 mm x 30 mm	Steel Surface
CGCBK		CG	2 mm x 30 mm	Steel Surface
CHCBK		CH	2 mm x 30 mm	Steel Surface
BWCCAJ	221730	BW	3 mm x 25 mm	Steel Surface
BWCCAM		BW	3 mm x 50 mm	Steel Surface
CHCDG		CH	3/16" x 1 1/2" and wider	Steel Surface
BWCDE		BW	3/16" x 1"	Steel Surface
CFCDELH		CF	3/16" x 1"	Steel Surface

Número de catálogo	Número do artigo	Família do molde	Tamanho do lug/barramento	Conecta-se a
CGCDE		CG	3/16" x 1"	Steel Surface
BWCDG		BW	3/16" x 1/2"	Steel Surface
BWCEAL	223701	BW	4 mm x 40 mm	Steel Surface
CGCEAL		CG	4 mm x 40 mm	Steel Surface
CGCFAK	240391	CG	5 mm x 30 mm	Steel Surface
BWCFAL		BW	5 mm x 40 mm	Steel Surface
CHCPAJ		CH	6 mm x 25 mm and wider	Steel Surface
CHCPAL		CH	6 mm x 40 mm and wider	Steel Surface
BWDPAM		BW	6 mm x 50 mm	Steel Surface

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

For applications such as computer room, tunnel or other low-ventilation areas, specify a smokeless nVent ERICO Cadweld Exolon mold. Add an XL prefix to the standard mold part number when ordering (for example, a TAC2Q2Q becomes XLTAC2Q2Q). Similarly, nVent ERICO Cadweld Exolon welding material is also designated by the XL prefix (for example, 150 becomes XL150).

Uma solda de teste deveria ser feita para conferir a possibilidade de queima nas seções finas e para determinar efeitos metalúrgicos negativos.

XX-X-XX-L-M-W		
XX	Família do molde	
X	Tabela de preços	
XX	Tamanho do lug/barramento	
L*	Cadinho dividido	A seção do cadinho é dividida em moldes projetados com abertura horizontal para facilitar a limpeza
M*	Apenas molde	
W*	Placas de desgaste	Reduz a abrasão mecânica dos moldes nos pontos de entrada do cabo

* Vazio caso nenhum

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE