

Condutor encordado não isolado para proteção contra descargas atmosféricas



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Fornece um caminho ao terra para as correntes de descargas atmosféricas

ESPECIFICAÇÕES

Certification Details: UL® 96

Table 1/2

Número de catálogo	Material	Classe de condutor UL	Conductor Type	Número de fios	Diâmetro do fio	Diâmetro
LPA102500	Aluminio	Class I	Smooth Weave	28	1.63mm	13.46 mm
LPA100500	Aluminio	Class I	Smooth Weave	25	1.63mm	12.7 mm
LPC126R250	Copper	Class II	Ropelay	28	1.63mm	11.94 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Length	Corte transversal	Peso unitário	Certifications
LPA102500	152.4m	58.31mm ²	0.05 kg	
LPA100500	152.4m	49.98mm ²	0.05 kg	cUL
LPC126R250	76.2m	58.31mm ²	0.17 kg	E202878- Combined_CoC, E202878- Combined_CoC

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

O peso da unidade é por pé (0,3048 m).

Comprimentos cortados de acordo com o pedido (CTO) estão disponíveis com custo adicional.

Seção do condutor equivalente	
Número da peça	Seção do Condutor
LPC134xxx	2/0
LPC136xxx	3/0
LPC137xxx	4/0

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE