


Specifikationstext om värmekabelsystem för avisning av tak och hängrännor

VÄRMEKABELLÖSNINGAR SOM FÖREBYGGER SNÖ- OCH ISBILDNING



Hindra is och snö från att samlas i hängrännor och stuprör. Då undviks fallande istappar och läckage på fastigheten. Våra system är framtagna för att minimera dessa risker genom att automatiskt smälta is och snö. Vi hjälper dig att välja den bästa lösningen.

Fördelar

- Minskar risken för person- och egendomsskador på grund av istappar
- Minskar risken för frostsprängning på fastigheter
- Enkelt och underhållsfritt
- Energieffektiva lösningar

Is och snö i hängrännor och stuprör kan utgöra ett allvarligt problem eftersom nedfallande istappar kan vara en fara för människor och egendom. Fastigheten kan också skadas genom läckage vid avsmältningen på grund av frostsprängning. För att förhindra detta erbjuder vi ett komplett sortiment av värmekabellösningar som förebygger snö- och isbildning.

GM-2X (E-nr 89 361 50)

Självbegränsande värmekabeln för frostskydd av hängrännor och stuprör.

* 36 W/m i isvatten och 18 W/m i luft vid 0 °C

Raystat M2, temperatur- och fuktreglerenhet (E-nr 89 493 73)

Elektronisk kontrollenhet, för DIN-montage, speciellt avsedd för temperatur- och fuktreglering av värmekabel-anläggningar på tak. Beroende på utomhustemperatur och mängden fukt i hängrännan, kommer anläggningen att driftsättas först när det finns risk för snö- och isbildning i hängrännor och stuprör.

Levereras utan komplett med temperatur- och fuktgivare. Temperatur- och fuktgivare köpes separat. (E-nr fuktgivare 89 493 76, E-nr temperaturgivare 89 493 75)

- Ställbar eftervärmningstid 0-5 timmar
- Energibesparing på upp till 80%
- Max. brytförmåga 16 A (vid högre strömmar måste kontaktor användas)

Produktnamn	E-nr		Värme- kretsar	Kapslings- material	Dimensioner			Värmekrets	Vikt Kg
					Bredd (mm)	Höjd (mm)	Djup (mm)	Amps	
Apparatskåp mark/tak SBS-R-EM-1x10A	89 492 52	Apparatskåp för snösmältning av markytor eller avising av tak och hängrännor. För 1 värmekrets (10A avsäkring). Givare köps separat.	1	Plast	310	436	148	1 x 10A	6
Apparatskåp mark/tak SBS-R-EM-3x10A	89 492 54	Apparatskåp för snösmältning av markytor eller avising av tak och hängrännor. För 3 värmekretsar. Givare köps separat. (10A avsäkring)	3	Plast	310	586	148	3 x 10A	8
Apparatskåp mark/tak SBS-R-EM-6x10A	89 492 59	Apparatskåp för snösmältning av markytor eller avising av tak och hängrännor. För 6 värmekretsar (10A avsäkring). Givare köps separat.	6	Metall	600	600	210	6 x 10A	32
Apparatskåp mark/tak SBS-R-EM-9x10A	89 492 64	Apparatskåp för snösmältning av markytor eller avising av tak och hängrännor. För 9 värmekretsar (10A avsäkring). Givare köps separat.	9	Metall	600	600	210	9 x 10A	32
Apparatskåp mark/tak SBS-R-EM-1x16A	89 492 53	Apparatskåp för snösmältning av markytor eller avising av tak och hängrännor. För 1 värmekrets (16A avsäkring). Givare köps separat.	1	Plast	310	436	148	1 x 10A	6
Apparatskåp mark/tak SBS-R-EM-3x16A	89 492 58	Apparatskåp för snösmältning av markytor eller avising av tak och hängrännor. För 3 värmekretsar (16A avsäkring). Givare köps separat.	3	Plast	310	586	148	3 x 16A	8
Apparatskåp mark/tak SBS-R-EM-6x16A	89 492 60	Apparatskåp för snösmältning av markytor eller avising av tak och hängrännor. För 6 värmekretsar (16A avsäkring). Givare köps separat.	6	Metall	600	600	210	6 x 16A	32
Apparatskåp mark/tak SBS-R-EM-9x16A	89 492 65	Apparatskåp för snösmältning av markytor eller avising av tak och hängrännor. För 9 värmekretsar (16A avsäkring). Givare köps separat.	9	Metall	600	600	210	9 x 16A	32
Apparatskåp mark/tak SBS-R-EM-1x20A	89 492 88	Apparatskåp för snösmältning av markytor eller avising av tak och hängrännor. För 1 värmekrets (20A avsäkring). Givare köps separat.	1	Plast	310	436	148	1 x 20A	6
Apparatskåp mark/tak SBS-R-EM-3x20A	89 492 89	Apparatskåp för snösmältning av markytor eller avising av tak och hängrännor. För 3 värmekretsar (20A avsäkring). Givare köps separat.	3	Plast	310	586	148	3 x 20A	8
Apparatskåp mark/tak SBS-R-EM-6x20A	89 492 90	Apparatskåp för snösmältning av markytor eller avising av tak och hängrännor. För 6 värmekretsar (20A avsäkring). Givare köps separat.	6	Metall	600	600	210	6 x 20A	32
Apparatskåp mark/tak SBS-R-EM-9x20A	89 492 66	Apparatskåp för snösmältning av markytor eller avising av tak och hängrännor. För 9 värmekretsar (20A avsäkring). Givare köps separat.	9	Metall	600	600	210	9 x 20A	32

Notera: Specialanpassade skåp kan beställas, kontakta Chemelex för mer information.

Sverige

Tel +46 31 335 58 00
SalesSE@chemelex.com

chemelex
excellence is everything

Raychem Tracer Pyrotenax Nuheat