


Condutor em fita



CARACTERISTICAS

Impedância mais baixa do que condutor redondo de tamanho equivalente

Usado para condutor de descida em sistema de proteção contra descargas atmosféricas ou aplicações de aterramento

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Largura (W)	Espessura (T)	Length (L)
FAT-253-50	710740	Aluminio	Bare	25 mm	3 mm	50m
TCEC30230	197650	Copper	Bare	30 mm	2 mm	30m
TCECT30230	197710	Copper	Tinned	30 mm	2 mm	30m
TCECT30275	545200	Copper	Tinned	30 mm	2 mm	75m
TC-EC-2530-50	710510	Copper	Bare	25 mm	3 mm	50m
TC-ECT-253	197720	Copper	Tinned	25 mm	3 mm	30m
TCEC25325	710515	Copper	Bare	25 mm	3 mm	25m

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Largura (W)	Espessura (T)	Length (L)
TCECT25250	197661	Copper	Tinned	25 mm	2 mm	50m
TCECT25350	197715	Copper	Tinned	25 mm	3 mm	50m
TCECT30250	197654	Copper	Tinned	30 mm	2 mm	50m
TCHGSP303530	197810	Aço	Hot-Dip Galvanized	30 mm	3.5 mm	30m
TCHSS303530	197676	Stainless Steel 316L (EN 1.4404)	Bare	30 mm	3.5 mm	30m
TCHSS303550	197677	Stainless Steel 316L (EN 1.4404)	Bare	30 mm	3.5 mm	50m
TCHSP303550	197675	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)	Bare	30 mm	3.5 mm	50m
TCEC50430	197665	Copper	Bare	50 mm	4 mm	30m
TCECT5060		Copper	Tinned	50 mm	6 mm	20m
TCEC50620	710580	Copper	Bare	50 mm	6 mm	20m

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Peso unitário	Em conformidade com
FAT-253-50	710740	0.21 kg	
TCEC30230	197650	0.53 kg	
TCECT30230	197710	0.53 kg	IEC® EN 62561-2
TCECT30275	545200	0.53 kg	IEC® EN 62561-2
TC-EC-2530-50	710510	0.67 kg	IEC® EN 62561-2
TC-ECT-253	197720	0.67 kg	IEC® EN 62561-2


Número de catálogo	Número do artigo	Peso unitário	Em conformidade com
TCEC25325	710515	0.67 kg	IEC® EN 62561-2
TCECT25250	197661	0.45 kg	
TCECT25350	197715	0.67 kg	IEC® EN 62561-2
TCECT30250	197654	0.53 kg	
TCHGSP303530	197810	0.82 kg	
TCHSS303530	197676	0.84 kg	
TCHSS303550	197677	0.84 kg	
TCHSSP303550	197675	0.84 kg	
TCEC50430	197665	1.78 kg	
TCECT5060		2.68 kg	IEC® EN 62561-2
TCEC50620	710580	2.67 kg	

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Comprimentos cortados de acordo com o pedido (CTO) estão disponíveis com custo adicional.

O peso da unidade é por metro (3,28").

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE