


nVent ERIFLEX Flexbus Support Kit Flat 3 Poles



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Adjustable clip adapts to support different conductor thicknesses

Strong, mechanical resistance and short-circuit tested as per IEC 61914 up to 67kA rms – 147kA Peak

Adjustable distance between each conductor (12,5 mm pitch)

Installation side-by-side or on top

For use with 3P configuration

Mounting options for ceiling or wall

Mounting options for different cable trays types

Mounting options for horizontal or vertical orientations

ESPECIFICAÇÕES

Insulation Voltage:	1000;1500
Dielectric Strength, UL:	1500;1500
Dielectric Strength, IEC 61439.1:	3500 VAC @ 1 min
Acabamento:	Electrogalvanized
Em conformidade com:	IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C);IEC® 61439.1;IEC® 61914
Halogen Free Rating:	IEC® 60754-1

Low Smoke Rating:	ISO 5659-2
Flammability Rating:	UL® 94V-0
Temperatura de trabalho:	-40 to 130 °C

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Material	A	Profundidade (D)	Altura (H)	Tamanho do condutor
FLEXSUPFLA50T	508105	Glass Fibre Reinforced Polyamide, Aço	87.5 mm	78.5mm	119.5 mm	220 mm², 360 mm², 545 mm², 640 mm²
FLEXSUPFLA100T	508107	Glass Fibre Reinforced Polyamide, Aço	138 mm	78.5mm	125.5 mm	960 mm², 1280 mm², 1810 mm²

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Peso unitário
FLEXSUPFLA50T	508105	1.3 kg
FLEXSUPFLA100T	508107	1.96 kg

Installation Standard: AS 3008;BS 7671;CEI 64-8;CSN;DIN VDE 0100;HD 384;IEC® 60364


DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Support kit and aluminum profile are sold separately.

When cable tray is used, we recommend installing a Flexbus Support at each extremity, in order to protect the Flexbus Conductor against potential sharp edges of the cable tray.

For ease of installation of the Flexbus Conductors on cable trays, we recommend using cantilever systems in order to have easy and direct access during installation phases.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE