


Adaptador de barramento 63 A com cabos, W060



Adaptador de barramento com uma calhas de montagem, pré-equipado com cabos, 10 mm².

NORMAS DA INDÚSTRIA

UL

CSA

GL

CARACTERÍSTICAS

Descrição: Adaptador de barramento de 63 A. Com uma calha de montagem ajustável. Com cabos de 10 mm².

Tensão nominal: 690 V.

Corrente nominal: 63 A.

Para barramentos: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Potência dissipada a 80% de carga: 4.4 W.

Pólos: 3 polos.

Quantidade por embalagem: 1 unid.

Aprovações: CSA, UL, GL.

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/1						
Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Material	Acabamento	Cor
32454	200mm	54mm	63mm	Pástico, Aço Macio	Plated	Black, Light Gray
32456	200mm	63mm	63mm	Pástico, Aço Macio	Plated	Black, Light Gray
32457	200mm	72mm	63mm	Pástico, Aço Macio	Plated	Black, Light Gray

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE