


Barramentos de cobre, W060



Barramentos padrão em cobre revestido a estanho utilizados em conjunto com suportes de barramentos.

NORMAS DA INDÚSTRIA

UL

CSA

GL

CARACTERÍSTICAS

Descrição: Barramentos de cobre revestidos a estanho. O barramento de cobre está protegido eficazmente contra meios agressivos.

Material: Cu-ETP R300 (EN13601), revestido a estanho.

Largura: 2400 mm.

Quantidade por embalagem: 1 unid.

Aprovações: CSA, UL, GL.

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/1

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Material	Acabamento	Corte transversal
01618	5mm	12mm	2400mm	Copper	Tinned	60mm ²
01619	5mm	15mm	2400mm	Copper	Tinned	75mm ²
01620	5mm	20mm	2400mm	Copper	Tinned	100mm ²
01621	5mm	25mm	2400mm	Copper	Tinned	125mm ²
01623	10mm	12mm	2400mm	Copper	Tinned	120mm ²
01622	5mm	30mm	2400mm	Copper	Tinned	150mm ²
01624	10mm	20mm	2400mm	Copper	Tinned	200mm ²
01625	10mm	30mm	2400mm	Copper	Tinned	300mm ²

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE