


Plataforma de montagem CrossBoard, WOCB



Plataforma de ligação e montagem para todos os componentes CrossBoard.

NORMAS DA INDÚSTRIA

UL

IEC

CARACTERÍSTICAS

Descrição: Sistema de distribuição de energia modular com 3 polos e proteção contra o toque. Plataforma de montagem para todos os componentes CrossBoard.

Tensão nominal: 690 V.

Corrente nominal: 125 A.

Potência dissipada a 80% de carga: 3.4 W (11225), 6 W (11405).

Quantidade por embalagem: 1 unid.

Aprovações: IEC, UL.

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/1

Número de catálogo	Altura	Largura	Material do gabinete	Família de produtos	Material	Acabamento
11225	160mm	225mm	Pástico	IEC General Accessories	Pástico	Smooth Matte
11405	160mm	405mm	Pástico	IEC General Accessories	Pástico	Smooth Matte

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE