


# Interruptor seccionador, WO60



Interruptor-seccionador controlado por mola sem fusíveis.

## NORMAS DA INDÚSTRIA

IEC

VDE

DNV-GL

## CARACTERISTICAS

Descrição: Interruptor seccionador com 3 polos. Com pega multifunções (mecanismo de interruptor de disparo). Ligação na parte inferior.

Tensão nominal: 690 V.

Para barramentos: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Potência dissipada a 80% de carga: 26.7 W.

Quantidade por embalagem: 1 unid.

Aprovações: IEC, VDE, DNV GL.

Connection at the bottom

Rated voltage: 690 V

For busbars: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10

Power dissipation at 80% load: 26,7 W

## ESPECIFICAÇÕES

| Table 1/1          |        |         |              |              |            |            |
|--------------------|--------|---------|--------------|--------------|------------|------------|
| Número de catálogo | Altura | Largura | Profundidade | Material     | Acabamento | Cor        |
| 33540              | 200mm  | 106mm   | 176mm        | Pástico, Aço | Smooth     | Light Gray |

## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE