

Série T compacta



As unidades de ar condicionado compactas da série T para exterior proporcionam uma área de ocupação compacta para minimizar o volume e maximizar a capacidade. O seu design discreto permite que se integrem em ambientes de fábrica ou exteriores exigentes. Cada unidade está equipada com componentes resistentes à corrosão, aquecedores do compressor e controlos de pressão principal para um desempenho ideal no exterior.

NORMAS DA INDÚSTRIA

UL/cUL Listed; Type 12, 3R, 4; 4X optional; File No. SA6453

UR/cUR Recognized

UR/cUR Recognized on select models, reference performance data tables.

CE

EAC

Telcordia GR-487 capable

CARACTERÍSTICAS

Área de ocupação compacta para minimizar o volume e maximizar a capacidade

Modelos para entrada de energia de 115, 230 e 460 V CA

Intervalo de temperaturas de funcionamento dos modelos para exterior de -40 °C/-40 °F a 55 °C/131 °F

Listados pela UL para permitir aos clientes poupar tempo e dinheiro com as aprovações de agências (alguns modelos são reconhecidos pela UL)

Tampa em chapa metálica galvanizada pintada ou em aço inoxidável para ambientes de fábrica e exteriores exigentes

Termóstato mecânico fiável no lado do armário da unidade

Dois motores de ar do lado do condensador para maior redundância de desempenho

O filtro reutilizável e lavável de malha de alumínio protege as bobinas para um máximo desempenho do arrefecimento

Opções de montagem exterior e totalmente embutida em vários modelos

Flanges de montagem fácil para uma instalação simples

Todas as unidades são testadas em termos de funcionamento antes do envio

Os modelos padrão das unidades de ar condicionado para exterior incluem: Termóstato, componentes resistentes à corrosão, interruptor de avaria, aquecedor do compressor, controlo de pressão principal, aquecedor do armário e refrigerante R134A

Material de montagem, juntas e manual de utilizador fornecidos em conjunto com a unidade

O item T150116G120 destina-se apenas a utilização em interiores

ESPECIFICAÇÕES

Espessura: 1.21mm

Table 1/1						
Número de catálogo	Capacidade nominal Btu/h	Capacidade nominal Watts	Tensão nominal	Número de fases	Material	Acabamento
T150116G120	800Btu/h	235W	115V	1	Aço Macio	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
T150116G152	800Btu/h	235W	115V	1	Stainless Steel 304	Brushed #3
T150116G100	800Btu/h	235W	115V	1	Aço Macio	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
T150116G150	800Btu/h	235W	115V	1	Aço Macio	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
T150116G151	800Btu/h	235W	115V	1	Stainless Steel 304	Brushed #3
T150126G100	900Btu/h	264W	230V	1	Aço Macio	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
T150126G104	900Btu/h	264W	230V	1	Stainless Steel 304	Brushed #3
T150126G120	900Btu/h	264W	230V	1	Aço Macio	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
T150126G150	900Btu/h	264W	230V	1	Aço Macio	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
T200216G100	2000Btu/h	586W	115V	1	Aço Macio	Pintura electrostática com Acabamento Texturado

Número de catálogo	Capacidade nominal Btu/h	Capacidade nominal Watts	Tensão nominal	Número de fases	Material	Acabamento
T200216G150	2000Btu/h	586W	115V	1	Aço Macio	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
T200216G155	2000Btu/h	586W	115V	1	Stainless Steel 304	Brushed #3
T200216G157	2000Btu/h	586W	115V	1	Stainless Steel 304	Brushed #3
T200226G100	2000Btu/h	586W	230V	1	Aço Macio	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
T200226G103	2000Btu/h	586W	230V	1	Stainless Steel 304	Brushed #3
T200226G150	2000Btu/h	586W	230V	1	Aço Macio	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
T200226G158	2000Btu/h	586W	230V	1	Stainless Steel 304	Brushed #3
T200246G400	2000Btu/h	586W	460V	1	Aço Macio	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
T200246G401	2000Btu/h	586W	460V	1	Stainless Steel 304	Brushed #3
T290416G150	4000Btu/h	1172W	115V	1	Aço Macio	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
T290416G159	4000Btu/h	1172W	115V	1	Stainless Steel 304	Brushed #3
T430616G102	6303Btu/h	1846W	115V	1	Stainless Steel 304	Brushed #3
T430616G150	6303Btu/h	1846W	115V	1	Aço Macio	Pintura electrostática com Acabamento Texturado

Número de catálogo	Capacidade nominal Btu/h	Capacidade nominal Watts	Tensão nominal	Número de fases	Material	Acabamento
T430816G150	8100Btu/h	2374W	115V	1	Aço Macio	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
T430816G153	8100Btu/h	2374W	115V	1	Stainless Steel 304	Brushed #3
T430826G108	8200Btu/h	2403W	230V	1	Stainless Steel 304	Brushed #3
T431016G102	11000Btu/h	3224W	115V	1	Stainless Steel 304	Brushed #3
T431016G150	11000Btu/h	3224W	115V	1	Aço Macio	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
T431026G104	10200Btu/h	2989W	230V	1	Stainless Steel 304	Brushed #3
T290426G150	4000Btu/h	1172W	230V	1	Aço Macio	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
T290426G161	4000Btu/h	1172W	230V	1	Stainless Steel 304	Brushed #3
T430626G150	6600Btu/h	1934W	230V	1	Aço Macio	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
T430626G159	6600Btu/h	1934W	230V	1	Stainless Steel 304	Brushed #3
T430826G150	8200Btu/h	2403W	230V	1	Aço Macio	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
T501226G125	12407Btu/h	3636W	230V	1	Stainless Steel 304	Brushed #3
T501226G150	12407Btu/h	3636W	230V	1	Aço Macio	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
T531926G109	20400Btu/h	5978W	230V	1	Stainless Steel 304	Brushed #3

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

*Consulte a folha de especificações para obter as especificações completas do produto, as curvas de desempenho e os desenhos detalhados

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE