


Adaptador de barramento universal 200-250 A, W060



Adaptadores de barramento universais com calhas de fixação deslocáveis.

NORMAS DA INDÚSTRIA

UL

CSA

GL

DNV-GL

CARACTERÍSTICAS

Descrição: Adaptador de barramento universal de 200 - 250 A com 3 polos, com calhas de fixação móveis com porcas deslizantes M4 para montagem segura dos dispositivos de comutação.

Tensão nominal: 690 V.

Para barramentos: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Potência dissipada a 80% de carga: 10.6 W (32214), 22.2 W (32168).

Quantidade por embalagem: 1 unid.

Aprovações: CSA, UL, GL DNV GL.

For busbars: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10

Power dissipation at 80% load: 10.6 W (32214), 22.2 W (32168)

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/1						
Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Material	Acabamento	Cor
32168	320mm	110mm	101mm	Pástico, Aço	Smooth	Light Gray
32214	222mm	108mm	101mm	Pástico, Aço	Smooth	Light Gray

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE