

Suporte de barramento universal, W060



Suporte de barramento que permite a criação de um sistema seguro e fácil de utilizar, com 60 mm de distância entre sistemas de barramentos.

NORMAS DA INDÚSTRIA

GL

DNV-GL

CARACTERÍSTICAS

Descrição: Suporte de barramento universal de 3/4 polos com orifícios de parafusos internos, fornecido sem tampa da extremidade.

Tensão nominal: 690 V.

Frequência nominal: 50/60 Hz.

Tensão nominal de isolamento Ui: 1000 V.

Pico de tensão nominal Uimp: 8 kV.

Aprovações: GL, DNV GL.

Rated frequency: 50/60 Hz

Rated isolation voltage Ui: 1000 V

Rated surge voltage Uimp: 8 kV

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/1						
Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Material do gabinete	Família de produtos	Material
01485	20mm	242mm	51mm	Pástico, Aço	IEC General Accessories	Pástico, Aço
01495	20mm	191mm	50mm	Pástico, Aço	IEC General Accessories	Pástico, Aço

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE