


Terminal de ligação universal, WO60



Terminais para ligação de condutores redondos em barramentos planos, 1,5 mm² a 120 mm².

NORMAS DA INDÚSTRIA

UL

CSA

GL

DNV-GL

CARACTERÍSTICAS

Descrição: Terminal condutor universal com mola de retenção integrada, parafuso de fixação cativo e espaço de terminal aberto.

Tensão nominal: 690 V.

Aprovações: CSA, UL, GL, DNV-GL.

Indication of nominal cross-section and tightening torque is noted on the terminal

Can be used with cover cap 01590

Universal conductor terminal with integrated holding spring, a captive clamping screw, and open terminal space

Rated voltage: 690 V

ESPECIFICAÇÕES

Material: Aço Macio

Acabamento: Plated

Table 1/1

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Tipo de conexão	Corrente máxima	Quantidade por embalagem
01068	15mm	17mm	21mm	16 - 120 mm ²	440A	25
01284	7.5mm	7.5mm	21mm	1.5 - 16 mm ²	180A	100
01285	11mm	10.5mm	21mm	4 - 35 mm ²	270A	50
01287	14mm	14mm	21mm	16 - 70 mm ²	400A	25
01289	7.5mm	7.5mm	21mm	1.5 - 16 mm ²	180A	100
01203	15mm	17mm	21mm	16 - 120 mm ²	440A	25
01290	11mm	10.5mm	21mm	4 - 35 mm ²	270A	50
01292	14mm	14mm	21mm	16 - 70 mm ²	400A	25

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE