

Painel superior e inferior ventilados | Armários de instalação no solo, DPCV



Tanto a estética como a classificação IP são mantidas quando é instalado um conjunto completo de portas e painéis. Os painéis de ventilação também fornecem ventilação natural.

CARACTERÍSTICAS

Descrição: É preciso para tapar o espaço frontal superior e inferior. Com ranhuras de ventilação para dissipação do calor adicional em quadros de distribuição. O espaço restante é tapado com portas/painéis parciais DP/DPP e divisores CDH/CDHK.

Material: Chapa de aço de 1

Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035 com acabamento texturado.

Protecção: Cumpre com o IP 20.

Requisitos de montagem: DPCV cobre 200 mm de altura do armário. Assim, para um armário de 2000 mm de altura, quando DPCV é usado, há 1800 mm espaço deixado para portas/painéis parciais.

Quantidade por embalagem: 2 painéis com material de montagem.

ESPECIFICAÇÕES

Espessura:	1.75mm
Cor:	Light Gray
Material:	Aço Macio
Acabamento:	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
Código de cor:	RAL 7035

Table 1/1						
Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Altura 1	Altura 2	Material do gabinete
DPCV0714R5	104mm	400mm	17mm	70mm	100mm	Aço Macio
DPCV0716R5	104mm	600mm	17mm	70mm	100mm	Aço Macio
DPCV0718R5	104mm	800mm	17mm	70mm	100mm	Aço Macio

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE