


Raychem


CS20-2.5-PI-NH

- EN Cold lead connection- and splice kit
- DE Anschluss- und Verbindungsgarnitur
- FR Kit de raccordement de liaison froide
- NL Aansluitkit voor koudeinde- en verbindingsmof

A



B





(Russia, Kazakhstan, Belarus)

For other countries contact your local Chemelex representative.

ENGLISH

Installation instructions for cold lead connection and splice kit for use with series heating cables.

 **Warning:** Only use original crimps and crimp tool as specified in the instructions. In addition to these instructions, the guidelines for installing series heating systems must be followed. Not to be used with XPI-F cables

DEUTSCH

Montageanleitung für Kaltleiter- Anschluß- und Verbindungsgarnitur. Verwendbar für alle seriellen Heizleitungen.

 **Achtung:** Verwenden Sie nur die Original für Quetschverbinder und Preßwerkzeug, die in der Montageanleitung spezifiziert sind. Zusätzlich zu dieser Anleitung muß die Montageanleitung für die Montage des gesamten Begleitheizsystems beachtet werden. Nicht mit XPI-F-Kabeln zu verwenden.

FRANÇAIS

Instruction d'installation pour kit de raccordement de liaison froide et de jonction en ligne. Kit à utiliser pour les rubans chauffants puissant constante.

 **Attention:** N'utiliser que les fûts et pince à sertir d'origine comme spécifié dans la notice d'installation. En plus des instructions qui suivent, l'installation doit s'effectuer conformément aux instructions de montage pour systèmes de maintien de température. Ne pas utiliser avec les câbles XPI-F.

NEDERLANDS

Richtlijnen voor de installatie van koudeinde en verbindingsmof of seriële verwarmingssystemen.

 **Opgelet:** Gebruik enkel de originele krimps en krimptang zoals gespecificeerd in de installatie instructie. Daarnaast moeten ook de richtlijnen voor het installeren van constant vermogen seriële verwarmingssystemen opgevolgd worden. Niet te gebruiken met XPI-F kabels.


The following steps provide instructions for the connection of either two PI heating cables or one PI heating cable with a PI cold lead (Ø max. 2,5 mm²).

Die folgenden Schritte beschreiben die Verbindung entweder zweier PI-Heizleitungen miteinander oder einer PI-Heizleitung mit einem PI-Kaltleiter (Ø max. 2,5 mm²).

Les étapes suivantes donnent les instructions pour la connexion de soit deux câbles chauffants PI ou soit d'un câble chauffant PI avec un câble de sortie froide (Ø max. 2,5 mm²).


De volgende stappen geven aanwijzingen voor het maken van een verbinding tussen twee verwarmingskabels of een verwarmingskabel en koudeinde (Ø max. 2,5 mm²).

1




2

Cable preparation all types
 Vorbereitete Heizleitung
 Préparation des câbles tous types
 Kabel afwerking alle types







Cold lead cable / Heating cable
Kaltleiter / Heizleitung
Cable de liaison froide / cable chauffant
Koudeinde / Verwarmingskabel




4






5






Heating cable
Heizleitung
Cable chauffant
Verwärmungskabel







10




11




12




13




14




15





16





⚠ Remark: When connecting a single cold lead, do not use the grommet and gland assembly included in the kit. To ensure proper sealing, please use the GL-44-M20-KIT instead.


⚠ Remark: When connecting a single cold lead, do not use the grommet and gland assembly included in the kit. To ensure proper sealing, please use the GL-44-M20-KIT instead.

⚠ Remark: When connecting a single cold lead, do not use the grommet and gland assembly included in the kit. To ensure proper sealing, please use the GL-44-M20-KIT instead.


⚠ Remark: When connecting a single cold lead, do not use the grommet and gland assembly included in the kit. To ensure proper sealing, please use the GL-44-M20-KIT instead.




19




20



21



22





België / Belgique

Tel +32 16 21 35 02
Fax +32 16 21 36 04
SalesBelux@chemelex.com

Bulgaria

Tel +359 2 973 33 73
SalesEE@chemelex.com

Česká Republika

Tel +420 606 069 618 (Comm)
+420 602 232 969 (Ind)
infoCZ@chemelex.com

Danmark

Tel +45 70 11 04 00
SalesDK@chemelex.com

Deutschland

Tel 0800 181 82 05
SalesDE@chemelex.com

España

Tel +34 911 59 30 60
Fax +34 900 98 32 64
SalesES@chemelex.com

France

Tél 0800 90 60 45
SalesFR@chemelex.com

Hrvatska

Tel +385 51 225 073 (Comm)
+385 1 605 01 88 (Ind)
SalesEE@chemelex.com

Italia

Tel +39 02 577 61 51
Fax +39 02 577 61 55/28
SalesIT@chemelex.com

Lietuva/Latvija/Eesti

Tel +370 698 411 56
SalesEE@chemelex.com

Magyarország

Tel +36 1 253 76 17
SalesHU@chemelex.com

Nederland

Tel 0800 022 49 78
SalesNL@chemelex.com

Norge

Tel +47 66 81 79 90
SalesNO@chemelex.com

Österreich

Tel 0800 29 74 10
SalesAT@chemelex.com

Polska

Tel +48 22 331 29 50
Fax +48 22 331 29 51
SalesPL@chemelex.com

Қазақстан

Tel +7 7112 31 67 03170
SalesKZ@chemelex.com

Romania

Tel +40 344 801 140
SalesEE@chemelex.com

Serbia and Montenegro

Tel +386 41 665 634 (Comm)
+381 230 439 519 (Ind)
SalesEE@chemelex.com

Schweiz / Suisse

Tel +41 (41) 766 30 80
Fax +41 (41) 766 30 81
infoCH@chemelex.com

Slovensko

Tel +420 606 069 618 (Comm)
+420 602 232 969 (Ind)
SalesEE@chemelex.com

Slovenija

Tel +386 41 665 634
SalesEE@chemelex.com

Suomi

Puh 0800 11 67 99
SalesFI@chemelex.com

Sverige

Tel +46 31 335 58 00
SalesSE@chemelex.com

Türkiye

Tel +90 545 284 09 05
SalesEE@chemelex.com

UK/Ireland

Tel 0800 969 013
SalesUK@chemelex.com

chemelex
excellence is everything

Raychem Tracer Pyrotenax Nuheat