

Insulated Conductor for Wind Turbine Blade Protection

Power Utilities



CARACTERÍSTICAS

Insulation cold bend test per UL® 758

ESPECIFICAÇÕES


Temperatura de trabalho: -40 to 105 °C

Table 1/1

Número de catálogo	Espessura do isolamento	Rigidez dielétrica
LPC050IN0047.0	2 mm	20 kV/mm
LPA103IN0100.0	2 mm	20 kV/mm

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

LPA103IN, LPC050IN and LPC103IN represent the base part number and are orderable in custom lengths.



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including vinyl chloride, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE